

8767 A HF TORX® Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 27 x 28 mm

Neuheiten und Aktionsprodukte Herbst/Winter 2017/2018



EAN:	4013288186898	Abmessung:	100x44x20 mm
Teilenr:	05003367001	Gewicht:	19 g
Artikel-Nr:	8767 A HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003367001 - 4013288186898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
				mm	mm	mm	mm
05003360001	iceblue	TX 8		28,0	12,0	12,5	11,0
05003361001	tuerkis	TX 9		28,0	12,0	12,5	11,0
05003362001	leuchtgruen	TX 10		28,0	12,0	12,5	11,0
05003363001	leuchtgelb	TX 15		28,0	12,0	12,5	11,0
05003364001	pink	TX 20		28,0	12,0	12,5	11,0
05003365001	gelb	TX 25		28,0	12,0	12,5	11,0
05003366001	gelb	TX 25		100,0	12,0	12,5	83,0
05003367001	blau	TX 27		28,0	12,0	12,5	11,0
05003368001	blau	TX 27		100,0	12,0	12,5	83,0
05003369001	leuchtorange	TX 30		28,0	12,0	12,5	11,0
05003370001	leuchtorange	TX 30		100,0	12,0	12,5	83,0
05003371001	rot	TX 40		28,0	12,0	12,5	11,0
05003372001	rot	TX 40		100,0	12,0	12,5	83,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003367001 - 4013288186898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003367001 - 4013288186898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de