

**Crimpwerkzeug
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne
Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 4
Best.-Nr.	9012500000
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5mm², 4mm², Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4008190090920
VPE	1 Stück

Crimpwerkzeug PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	448 g	Nettogewicht	427,74 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimpbereich, max.	4 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Trapezcrimp	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, max.	4 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	WSCAD

Crimpwerkzeug PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

