

8767 B HF TORX® Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 35 mm
Zyklus Knarren Zubehör, 3/8"



EAN:	4013288188847	Abmessung:	102x44x22 mm
Teilenr:	05003061001	Gewicht:	33 g
Artikel-Nr:	8767 B HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 3/8 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_zyklus_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003061001 - 4013288188847

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus-knarren_3_8_zyklus-knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003061001 - 4013288188847

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
			mm	mm	mm	mm
05003059001	leuchtgruen	TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0
05003060001	leuchtgelb	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0
05003061001	pink	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0
05003062001	gelb	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0
05003063001	gelb	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0
05003064001	blau	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0
05003065001	blau	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0
05003066001	leuchtorange	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0
05003067001	leuchtorange	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0
05003068001	rot	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0
05003069001	rot	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0
05003070001	gruen	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5
05003071001	gruen	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5
05003072001	cyan	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5
05003073001	cyan	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003061001 - 4013288188847

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de