



EAN:	4013288120410	Abmessung:	98x44x24 mm
Teilenr:	05003561001	Gewicht:	65 g
Artikel-Nr:	8790 HMB	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82042000

- 3/8 Zoll Zyklop-Steckschlüsseinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003561001 - 4013288120410

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003561001 - 4013288120410

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003551001	blau	6,0		29,0	10,5	18,0	12,0
05003552001	gelb	7,0		29,0	11,0	18,0	12,0
05003553001	leuchtpink	8,0		29,0	12,2	18,0	12,0
05003554001	gruen	9,0		29,0	13,5	18,0	12,0
05003555001	leuchtgelb	10,0		29,0	14,5	18,0	12,0
05003556001	cyan	11,0		29,0	16,0	18,0	12,0
05003557001	schwarz	12,0		29,0	17,0	18,0	12,0
05003558001	tuerkis	13,0		29,0	18,5	20,0	12,0
05003559001	pink	14,0		29,0	19,5	22,0	12,0
05003560001	weiss	15,0		29,0	21,0	24,0	12,0
05003561001	violett	16,0		30,0	22,0	24,0	12,0
05003562001	rot	17,0		30,0	23,5	24,0	12,0
05003563001	leuchtgruen	18,0		30,0	24,5	24,0	18,0
05003564001	blau	19,0		30,0	26,0	24,0	18,0
05003565001		20,0		30,0	28,0	25,0	18,0
05003566001		21,0		30,0	28,0	25,0	18,0
05003567001		22,0		30,0	32,0	25,0	18,0
05003568001		24,0		32,0	32,0	25,0	20,0
05003569001	leuchtgelb		1/4"	29,0	11,0	18,0	12,0
05003570001	blau		5/16"	29,0	12,2	18,0	12,0
05003571001	leuchtgruen		11/32"	29,0	13,5	18,0	12,0
05003572001	rot		3/8"	29,0	14,5	18,0	12,0
05003573001	violett		7/16"	29,0	16,0	18,0	12,0
05003574001	tuerkis		1/2"	29,0	18,5	20,0	12,0
05003575001	pink		9/16"	29,0	19,5	22,0	12,0
05003576001	schwarz		5/8"	30,0	22,0	24,0	12,0
05003577001	cyan		11/16"	30,0	23,0	24,0	18,0
05003578001	gelb		3/4"	30,0	26,0	24,0	18,0
05003579001			13/16"	30,0	28,0	25,0	18,0
05003580001			7/8"	30,0	32,0	25,0	18,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
 05003561001 - 4013288120410

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de