



EAN:	4013288185631	Abmessung:	90x44x19 mm
Teilenr:	05003717001	Gewicht:	19 g
Artikel-Nr:	8790 HMA HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82042000

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4 Zoll Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003717001	violett	4,0	23,0	7,0	11,0	6,5
05003718001	rot	4,5	23,0	7,8	11,0	6,5
05003719001	leuchtgruen	5,0	23,0	8,9	11,0	6,5
05003720001	leuchtorange	5,5	23,0	9,2	11,0	6,5
05003721001	blau	6,0	23,0	10,5	11,0	6,5
05003722001	gelb	7,0	23,0	11,9	11,0	6,5
05003723001	leuchtpink	8,0	23,0	12,9	11,0	6,5
05003724001	gruen	9,0	23,0	14,1	12,0	6,5
05003725001	leuchtgelb	10,0	23,0	15,6	12,5	10,0
05003726001	cyan	11,0	23,0	17,4	13,0	10,0
05003727001	schwarz	12,0	23,0	18,4	14,0	10,0
05003728001	tuerkis	13,0	23,0	19,5	15,0	10,0
05003729001	pink	14,0	23,0	20,8	16,0	10,0
05003010001	weiss	15,0	23,0	21,5	18,5	10,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x
23 mm
Neuheiten und Aktionsprodukte Herbst/Winter 2017/2018



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de