

**8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 16  
x 37 mm**  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/2"



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288181053 | <b>Abmessung:</b>     | 105x44x25 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003736001   | <b>Gewicht:</b>       | 74 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8790 HMC HF   | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000     |

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_2\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_2\\_8790\\_hmc\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc_hf.html)

Wera - 8790 HMC HF  
05003736001 - 4013288181053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Steckschlüsseinsatz mit  
Haltefunktion für  
Außensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

**Hand- und Maschinen-Nüsse**



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

|                    |                |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05003730001        | leuchtgelb     | 10,0                                                                                | 37,0                                                                                | 17,8                                                                                 | 23,5                                                                                  | 10,4                                                                                  |
| 05003731001        | cyan           | 11,0                                                                                | 37,0                                                                                | 18,8                                                                                 | 23,5                                                                                  | 10,4                                                                                  |
| 05003732001        | schwarz        | 12,0                                                                                | 37,0                                                                                | 20,4                                                                                 | 23,5                                                                                  | 11,4                                                                                  |
| 05003733001        | tuerkis        | 13,0                                                                                | 37,0                                                                                | 21,4                                                                                 | 23,5                                                                                  | 11,4                                                                                  |
| 05003734001        | pink           | 14,0                                                                                | 37,0                                                                                | 22,6                                                                                 | 23,5                                                                                  | 11,4                                                                                  |
| 05003735001        | weiss          | 15,0                                                                                | 37,0                                                                                | 23,6                                                                                 | 23,5                                                                                  | 12,0                                                                                  |
| <b>05003736001</b> | <b>violett</b> | <b>16,0</b>                                                                         | <b>37,0</b>                                                                         | <b>25,0</b>                                                                          | <b>23,5</b>                                                                           | <b>12,0</b>                                                                           |
| 05003737001        | rot            | 17,0                                                                                | 37,0                                                                                | 26,8                                                                                 | 23,5                                                                                  | 12,5                                                                                  |
| 05003738001        | leuchtgruen    | 18,0                                                                                | 37,0                                                                                | 28,0                                                                                 | 23,5                                                                                  | 12,5                                                                                  |
| 05003739001        | blau           | 19,0                                                                                | 37,0                                                                                | 29,2                                                                                 | 23,5                                                                                  | 14,0                                                                                  |

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_2\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_2\\_8790\\_hmc\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc_hf.html)

Wera - 8790 HMC HF  
05003736001 - 4013288181053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)