

8790 HMC HF Zyklus-Schraubenschlüssel mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 19
x 37 mm
Zyklus-Knarren Zubehör, 1/2"



EAN:	4013288181084	Abmessung:	105x44x29 mm
Teilenr:	05003739001	Gewicht:	87 g
Artikel-Nr:	8790 HMC HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82042000

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfanggrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Zyklus-Schraubenschlüssel mit 1/2"-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_zyklus_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc_hf.html

Wera - 8790 HMC HF
05003739001 - 4013288181084

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003730001	leuchtgelb	10,0	37,0	17,8	23,5	10,4
05003731001	cyan	11,0	37,0	18,8	23,5	10,4
05003732001	schwarz	12,0	37,0	20,4	23,5	11,4
05003733001	tuerkis	13,0	37,0	21,4	23,5	11,4
05003734001	pink	14,0	37,0	22,6	23,5	11,4
05003735001	weiss	15,0	37,0	23,6	23,5	12,0
05003736001	violett	16,0	37,0	25,0	23,5	12,0
05003737001	rot	17,0	37,0	26,8	23,5	12,5
05003738001	leuchtgruen	18,0	37,0	28,0	23,5	12,5
05003739001	blau	19,0	37,0	29,2	23,5	14,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc_hf.html

Wera - 8790 HMC HF
05003739001 - 4013288181084

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de