



EAN:	4013288120687	Abmessung:	104x44x24 mm
Teilenr:	05003606001	Gewicht:	68 g
Artikel-Nr:	8790 HMC	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82042000

- 1/2 Zoll Zyklop-Steckschlüsseinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC
05003606001 - 4013288120687

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Knarren Zubehör, 1/2"

Take it easy Werkzeugfinder

Hand- und Maschinen-Nüsse



Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003601001	leuchtgelb	10,0		37,0	15,5	24,0	17,0
05003602001	cyan	11,0		37,0	16,5	24,0	17,0
05003603001	schwarz	12,0		37,0	17,5	24,0	17,0
05003604001	tuerkis	13,0		37,0	19,0	24,0	17,0
05003605001	pink	14,0		37,0	20,0	24,0	17,0
05003606001	weiss	15,0		37,0	21,0	24,0	17,0
05003607001	violett	16,0		37,0	22,5	24,0	17,0
05003608001	rot	17,0		37,0	24,0	26,0	17,0
05003609001	leuchtgruen	18,0		37,0	25,0	26,0	17,0
05003610001	blau	19,0		37,0	26,5	26,0	20,0
05003611001		20,0		37,0	28,0	26,0	20,0
05003612001		21,0		37,0	29,0	26,0	20,0
05003613001		22,0		37,0	30,5	26,0	20,0
05003614001		24,0		37,0	33,0	28,0	20,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC

05003606001 - 4013288120687

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklop Knarren Zubehör, 1/2"

05003615001		27,0	40,0	36,5	32,0	23,0
05003616001		30,0	42,0	40,0	34,0	25,0
05003617001		32,0	42,0	42,0	36,0	25,0
05003618001	rot	3/8"	37,0	15,5	24,0	17,0
05003619001	violett	7/16"	37,0	16,5	24,0	17,0
05003620001	tuerkis	1/2"	37,0	19,0	24,0	17,0
05003621001	pink	9/16"	37,0	20,0	24,0	17,0
05003622001	weiss	19/32"	37,0	21,0	24,0	17,0
05003623001	schwarz	5/8"	37,0	22,5	24,0	17,0
05003624001	cyan	11/16"	37,0	25,5	26,0	17,0
05003625001	gelb	3/4"	37,0	26,5	26,0	20,0
05003626001		25/32"	37,0	28,0	26,0	20,0
05003627001		13/16"	37,0	29,0	26,0	20,0
05003628001		7/8"	37,0	30,5	26,0	20,0
05003629001		15/16"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003630001		31/32"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003631001		1"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003632001		1 1/16"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003633001		1 1/8"	40,0	40,0	34,0	23,0
05003634001		1 3/16"	42,0	40,0	34,0	25,0
05003635001		1 1/4"	42,0	42,0	36,0	25,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8790_hmc.html

Wera - 8790 HMC

05003606001 - 4013288120687

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de