

8100 SB 7 Zyklus Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch,
29-teilig
Die Zyklus Knarren, 3/8"



EAN: 4013288173867
Teilenr: 05004047001
Artikel-Nr: 8100 SB 7

Abmessung: 265x120x55 mm
Gewicht: 1536 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82041100

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4,7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_metal_knarre_push_3_8_8100_sb_7.html

Wera - 8100 SB 7
05004047001 - 4013288173867

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch,
29-teilig**
Die Zyklop Knarren, 3/8"



Satz-Inhalt:



8003 B
05004033001 1 x 3/8" x 222 mm



8790 HMB
05003553001 1 x 8 x 29 mm
05003555001 1 x 10 x 29 mm
05003557001 1 x 12 x 29 mm
05003558001 1 x 13 x 29 mm
05003560001 1 x 15 x 29 mm
05003561001 1 x 16 x 30 mm
05003562001 1 x 17 x 30 mm
05003563001 1 x 18 x 30 mm
05003564001 1 x 19 x 30 mm



8794 LB
05003583001 1 x 3/8" x 200 mm



8794 B
05003584001 1 x 3/8" x 76 mm



8784 B1
05003590001 1 x 1/4" x 3/8" x 44 mm



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm
05072074001 1 x PH 3 x 25 mm



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX®
05066486001 1 x TX 15 x 25 mm
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm
05066489001 1 x TX 27 x 25 mm
05066490001 1 x TX 30 x 25 mm
05066491001 1 x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm
05056335001 1 x 8 x 25 mm


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_metal_knarre_push_3_8_8100_sb_7.html

Wera - 8100 SB 7
05004047001 - 4013288173867

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Knarre Zyklus Metal Push



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.

Schlank



Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Vierkant



Unlösbarer Vierkant mit butterweichem Umschalten.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_metal_knarre_push_3_8_8100_sb_7.html

Wera - 8100 SB 7
05004047001 - 4013288173867


Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Doppelklinkenverzahnung



Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.

Kugelarretierung




Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_metal_knarre_push_3_8_8100_sb_7.html

Wera - 8100 SB 7
05004047001 - 4013288173867

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de