

8003 C Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm

Die Zyklus Knarren, 1/2"



EAN:	4013288174055	Abmessung:	355x50x42 mm
Teilenr:	05004063001	Gewicht:	713 g
Artikel-Nr:	8003 C	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200



- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4,7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Sichere Nussfixierung
- Für 1/2" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

Knarre Zyklus Metal mit Durchsteckvierkant. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Durch die Doppelklingenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant erstmals auch mit einer sicheren Nussverriegelungsfunktion. Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_push_1_2_8003_c.html

Wera - 8003 C
05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Knarre Zyklus Metal Push



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.

Schlank




Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Vierkant




Unlösbarer Vierkant mit butterweichem Umschalten.

Doppelklinkenverzahnung



Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_push_1_2_8003_c.html

Wera - 8003 C
05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 C Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm
 Die Zyklus Knarren, 1/2"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 inch	 mm	 mm	 mm
05004063001	1/2"	281,0	36	37

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_push_1_2_8003_c.html

Wera - 8003 C
 05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de