




EAN:	4013288194015	Abmessung:	96x44x24 mm
Teilenr:	05003750001	Gewicht:	64 g
Artikel-Nr:	8790 HMB HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82042000

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8 Zoll Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003750001 - 4013288194015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Steckschlüsseinsatz mit
Haltefunktion für
Außensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003740001	blau	6,0	29,0	10,5	17,5	6,5
05003741001	gelb	7,0	29,0	11,2	17,5	6,5
05003742001	leuchtpink	8,0	29,0	12,2	17,5	6,5
05003743001	gruen	9,0	29,0	13,7	17,5	6,5
05003744001	leuchtgelb	10,0	29,0	15,0	17,5	8,0
05003745001	cyan	11,0	29,0	16,2	17,5	9,5
05003746001	schwarz	12,0	29,0	17,0	17,5	9,5
05003747001	tuerkis	13,0	29,0	18,4	19,5	9,5
05003748001	pink	14,0	29,0	19,5	21,5	12,5
05003749001	weiss	15,0	29,0	21,0	23,5	12,5
05003750001	violett	16,0	29,0	22,2	23,5	12,5
05003751001	rot	17,0	29,0	24,0	23,5	12,5
05003752001	leuchtgruen	18,0	29,0	24,5	23,5	12,5
05003753001	blau	19,0	29,0	26,0	23,5	12,5

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003750001 - 4013288194015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 16
x 29 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003750001 - 4013288194015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de