

300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff, 4 x 5,0 Nm

Serie Drehmomentindikatoren



EAN:	4013288099150	Abmessung:	218x81x51 mm
Teilenr:	05027913001	Gewicht:	219 g
Artikel-Nr:	300 Hex Pistole	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
- Deutlich hör- und spürbares Überrasen beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
- Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innensechskant-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Weblink


https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex_pistole.html

Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Drehmomentindikatoren

Drehmomentindikatoren




Die Wera Drehmomentindikatoren sind werkseitig mit den von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen Werten voreingestellt. Diese Anzugswerte sind für TORX®, TORX PLUS® und Innensechskantschrauben auf die jeweilige Schraubengröße bezogen. Drehmomentindikatoren sorgen für sichere und leicht lösbare Schraubverbindungen. Präzision: $\pm 10\%$

Manipulationsgeschützt




Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt.

Für schwer zugängliche Schrauben



Schlanke, auf 4 mm überdrehte Sechskantklingen für schwer zugängliche Schrauben.

Hör- und spürbares Überrasten



Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Pistolengriff



Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex_pistole.html

Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff, 4 x 5,0 Nm

Serie Drehmomentindikatoren



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

									
		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	inch	mm	inch
05027913001	4,0	5,0	3,7	160	100	65	2 9/16	25	1

Weblink
https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex_pistole.html

Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de