

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7-teilig

Kraftform Kompakt Vario mit Ratschenfunktion.



EAN:	4013288180360	Abmessung:	150x110x60 mm
Teilenr:	05051030001	Gewicht:	384 g
Artikel-Nr:	KK Pistol RA	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel von nur 8 Grad
- Einfach zu bedienender Umschaltring
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits
- Mehrkomponentiger Kraftform Pistolengriff mit großer Hebelwirkung

Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Pistolengriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff. Inklusive Ratsche: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel von nur 8°, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; Sechskant-Klinge mit 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie, magnetisch. 6 Bits PH, PZ und TORX® in 25 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Mit praktischem Halfter zur Befestigung am Gürtel.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_pistol_ra.html

Wera - KK Pistol RA
05051030001 - 4013288180360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7-teilig

Kraftform Kompakt Vario mit Ratschenfunktion.



Satz-Inhalt:



814 RA
05059907001 1 x 1/4"



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX®
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm

Kraftform Kompakt




Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten



Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können.

Feinverzahnung



44-teilige Feinverzahnung für präzises Arbeiten. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben.

Feine Justierung



Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_pistol_ra.html

Wera - KK Pistol RA
05051030001 - 4013288180360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Richtungswechsel



Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.

Chuck-all



Die Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_pistol_ra.html

Wera - KK Pistol RA
05051030001 - 4013288180360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de