



EAN:	4013288033840	Abmessung:	90x63x15 mm
Teilenr:	05056168001	Gewicht:	79 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 7 Hex-Plus 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Im handlichen und robusten Bit-Check

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Zähnhart, für den universellen Einsatz. Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_hex-plus_1.html

Wera - Bit-Check 7 Hex-Plus 1
05056168001 - 4013288033840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

**895/4/1 K**

05053872001 1 x 1/4" x 52 mm

**840/1 Z Hex-Plus**

05056305001	1 x 2 x 25 mm
05056310001	1 x 2,5 x 25 mm
05056315001	1 x 3 x 25 mm
05056320001	1 x 4 x 25 mm
05056325001	1 x 5 x 25 mm
05056330001	1 x 6 x 25 mm

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet



Wera Schnellwechselfutter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann. In magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_hex-plus_1.html

Wera - Bit-Check 7 Hex-Plus 1
05056168001 - 4013288033840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de