



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288011183 | <b>Abmessung:</b>     | 25x7x7 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05056233001   | <b>Gewicht:</b>       | 11 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 800/1 TZ      | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Schlitzschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Bits für Schlitzschrauben mit Torsions-Zone gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_schlitzschrauben\\_800\\_1\\_tz.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_1_tz.html)

Wera - 800/1 TZ  
05056233001 - 4013288011183

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Schlitzschrauben

## TZ-Bits

## Zähnharte Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05056203001        | 0,5                                                                                       | 4,0                                                                                       | 25                                                                                        | 1                                                                                             | 4,0                                                                                         |
| 05056210001        | 0,6                                                                                       | 4,5                                                                                       | 25                                                                                        | 1                                                                                             | 4,5                                                                                         |
| 05056220001        | 0,8                                                                                       | 5,5                                                                                       | 25                                                                                        | 1                                                                                             | 5,5                                                                                         |
| 05056225001        | 1,0                                                                                       | 5,5                                                                                       | 25                                                                                        | 1                                                                                             | 5,5                                                                                         |
| <b>05056233001</b> | <b>1,2</b>                                                                                | <b>6,5</b>                                                                                | <b>25</b>                                                                                 | <b>1</b>                                                                                      | <b>6,2</b>                                                                                  |
| 05056240001        | 1,6                                                                                       | 8,0                                                                                       | 25                                                                                        | 1                                                                                             | 8,0                                                                                         |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_schlitzschrauben\\_800\\_1\\_tz.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_1_tz.html)

Wera - 800/1 TZ

05056233001 - 4013288011183

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)