




EAN:	4013288012708	Abmessung:	25x12x12 mm
Teilenr:	05056340001	Gewicht:	12 g
Artikel-Nr:	840/1 Z Hex-Plus	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056340001 - 4013288012708

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056340001 - 4013288012708

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm		mm	inch
05056303001	1,5		25	1
05056305001	2,0		25	1
05056310001	2,5		25	1
05056315001	3,0		25	1
05056320001	4,0		25	1
05056325001	5,0		25	1
05056330001	6,0		25	1
05056332001	7,0		25	1
05056335001	8,0		25	1
05056340001	10,0		25	1
05135060001		0,05	25	1
05135070001		1/16	25	1
05135071001		5/64	25	1
05135072001		3/32	25	1
05135078001		7/64	25	1
05135073001		1/8	25	1
05135069001		9/64	25	1
05135074001		5/32"	25	1
05135075001		3/16"	25	1
05135079001		7/32"	25	1
05135076001		1/4	25	1
05135077001		5/16"	25	1
05135068001		3/8"	25	1

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
 05056340001 - 4013288012708

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de