




EAN: 4013288173003

Teilenr: 05056490001

Artikel-Nr: Tool-Check PLUS

Abmessung: 190x100x35 mm

Gewicht: 514 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030



- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

	8001 A 05073999001 1 x 1/4" x 87 mm		813 05051274001 1 x 1/4" x 78 mm
	889/4/1 K 05052502001 1 x 1/4" x 50 mm		870/1 05136000001 ¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm 1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
	8790 HMA 05003504001 1 x 5,5 x 23 mm 05003505001 1 x 6 x 23 mm 05003506001 1 x 7 x 23 mm 05003507001 1 x 8 x 23 mm 05003509001 1 x 10 x 23 mm 05003511001 1 x 12 x 23 mm 05003512001 1 x 13 x 23 mm		851/1 TZ PH 05056505001 2 x PH 1 x 25 mm 05056510001 3 x PH 2 x 25 mm 05056525001 1 x PH 3 x 25 mm
	855/1 TH PZ 05056910001 1 x PZ 1 x 25 mm 05056915001 3 x PZ 2 x 25 mm 05056925001 1 x PZ 3 x 25 mm		867/1 TZ TORX® 05066305001 1 x TX 10 x 25 mm 05066308001 1 x TX 15 x 25 mm 05066310001 1 x TX 20 x 25 mm 05066312001 1 x TX 25 x 25 mm 05066315001 1 x TX 30 x 25 mm 05066320001 1 x TX 40 x 25 mm
	867/1 Z TORX® B0 05066500001 1 x TX 10 x 25 mm 05066505001 1 x TX 15 x 25 mm 05066510001 1 x TX 20 x 25 mm 05066515001 1 x TX 25 x 25 mm 05066525001 1 x TX 30 x 25 mm		840/1 Z Hex-Plus 05056315001 1 x 3 x 25 mm 05056320001 1 x 4 x 25 mm 05056325001 1 x 5 x 25 mm 05056330001 1 x 6 x 25 mm 05056335001 1 x 8 x 25 mm
	800/1 TZ 05056225001 1 x 1 x 5,5 x 25 mm		

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
 05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Mini Knarren




1/4"-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse




Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Zyklop Mini in Werkzeug-Sets



Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Einfache Werkzeugauf- und entnahme. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html

Wera - Tool-Check PLUS
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de