



EAN:	4013288185228	Abmessung:	139x72x25 mm
Teilenr:	05024179001	Gewicht:	248 g
Artikel-Nr:	967/9 TX Multicolour HF 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben an beiden Schenkeln sicher auf dem Werkzeug gehalten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_multicolour_hf_1.html

Wera - 967/9 TX Multicolour HF 1
05024179001 - 4013288185228

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



967 SL TORX® HF

05024170001	1 x TX 8 x 76 mm
05024171001	1 x TX 9 x 79 mm
05024172001	1 x TX 10 x 85 mm
05024173001	1 x TX 15 x 90 mm
05024174001	1 x TX 20 x 96 mm
05024175001	1 x TX 25 x 104 mm
05024176001	1 x TX 27 x 112 mm
05024177001	1 x TX 30 x 122 mm
05024178001	1 x TX 40 x 132 mm

Das TORX® HF Profil



Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben




Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_multicolour_hf_1.html

Wera - 967/9 TX Multicolour HF 1
05024179001 - 4013288185228

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Sicherer Halt und leichte
Entnahme**



Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_multicolour_hf_1.html

Wera - 967/9 TX Multicolour HF 1
05024179001 - 4013288185228

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de