



EAN:	4013288112682	Abmessung:	44x4x4 mm
Teilenr:	05135232001	Gewicht:	2 g
Artikel-Nr:	867/9 C TORX PLUS®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX PLUS® Schrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Passend für Delvo, Densei, etc.
- Für direkten Maschinenanschluss

Harte Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_schrauben_867_9_c_torx_plus.html


Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135232001 - 4013288112682

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX PLUS® Schrauben

TORX PLUS®

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Im Vergleich zum „normalen“ TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Eine typische Nutzung dieses Schraubenprofils findet man bei den sogenannten Centre-Lock-Schrauben an Zerspanungswerkzeugen.

Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
			mm	inch		mm	inch
05135230001	1 IP		44	1 47/64		1,5	20
05135231001	2 IP		44	1 47/64		1,5	20
05135232001	3 IP		44	1 47/64		1,7	20
05326310001	4 IP		44	1 47/64		2,0	20
05345019001	4 IP		64	2 33/64		2,0	20
05135233001	5 IP		44	1 47/64		2,0	20
05332612001	5 IP		70	2 3/4		3,0	20
05344900001	6 IP		44	1 47/64		2,25	20
05135234001	8 IP		44	1 47/64		3,0	20
05332606001	8 IP		70	2 3/4		3,0	20
05135235001	10 IP		44	1 47/64		3,0	20

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_schrauben_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
 05135232001 - 4013288112682

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 3 IP x 44 mm

Bits für TORX PLUS® Schrauben



Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_schrauben_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135232001 - 4013288112682

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de