Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4", 8-teilig

Zyklop Speed Knarre, 1/4"

EAN:	4013288178633	**Abmessung:**	205x110x60 mm
Teilenr:	05135949001	**Gewicht:**	772 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Extrem schlanke Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Sortiment in robuster Textilbox

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklop_ms1_metal_speed_1_4

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kompaktes Knarren-Set mit 2 1/4" Knarren Zyklop Speed und Zyklop Metal mit Umschalthebel sowie 6 Zubehörteilen. Knarre Zyklop Speed mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarem Knarrenkopf; definierter Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Sicherheitsverriegelung der Nüsse auch in der Schraubendreherstellung; Links- /Rechtsumschaltung; feinverzahnt; kleiner Rückholwinkel von 5°;mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten; Knarre Zyklop Metal mit Umschalthebel; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht; mit Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion; geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum; extrem kompakte textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; durch textiles Außenmaterial auch auf empfindlichen Oberflächen abzulegen; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklop_ms1_metal_speed_1_4

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4", 8-teilig

Zyklop Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:

8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm

8796 LA
05003531001 1 x 1/4" x 150 mm

8794 SA
05003525001 1 x 1/4" x 75 mm



8794 A
05003527001 1 x 1/4" x 56 mm

8004 A
05004004001 1 x 1/4" x 141 mm

8794 LA
05003526001 1 x 1/4" x 150 mm

8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm



8795 A
05003528001 1 x 1/4" x 35,5 mm

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen

Zyklop „6 in 1“

1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Schnelldreher

Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Frei schwenkbar

Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklop_ms1_metal_speed_1_4

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklop Metal Switch das richtige Werkzeug.

Umschaltbar

Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kleiner Rückholwinkel



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Textile Boxen

Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklop_ms1_metal_speed_1_4

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de