



EAN:	4013288096302	Abmessung:	150x130x60 mm
Teilenr:	05059297001	Gewicht:	824 g
Artikel-Nr:	KK 62	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Falttasche mit 89 mm langen Bits
- Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet

Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 33-teilig.

Weblink
https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



816 R

05051462001 1 x 1/4" x 119 mm



855/4 Z PZ

05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus B0

05059640001 1 x 2 x 89 mm
05059641001 1 x 2,5 x 89 mm
05059642001 1 x 3 x 89 mm
05059643001 1 x 4 x 89 mm
05059644001 1 x 5 x 89 mm
05059645001 1 x 6 x 89 mm



871/4 TORQ-SET® Mplus

05066682001 1 x 10 x 89 mm
05066686001 1 x 6 x 89 mm
05066687001 1 x 8 x 89 mm



857/4 Z Spanner

05057160001 1 x 4 x 89 mm
05057161001 1 x 6 x 89 mm
05057162001 1 x 8 x 89 mm
05057163001 1 x 10 x 89 mm



851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0

05060048001 1 x TX 8 x 89 mm
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm
05060056001 1 x TX 40 x 89 mm
05060057001 1 x TX 27 x 89 mm



800/4 Z

05059490001 1 x 1,2 x 6,5 x 89 mm



875/4 TRI-WING®

05066785001 1 x 1 x 89 mm
05066786001 1 x 2 x 89 mm
05066787001 1 x 3 x 89 mm
05066788001 1 x 4 x 89 mm



K70

11990176 1 x 70 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Für stationäre und mobile Einsätze




Häufig muss der Anwender sein Werkzeug stationär an seinem Arbeitsplatz und unterwegs bei mobilen Einsätzen nutzen. Ebenso häufig entscheidet sich erst bei der Arbeit, ob manuell oder maschinell verschraubt werden muss. Mit den Werkzeugsets Kraftform Kompakt ist der Anwender mit nur einem Set für beide Verschraubungsarten ausgerüstet. Außerdem sind die Sets in Gürteltaschen oder Kunststoffboxen sauber und übersichtlich untergebracht: das ist für Transport und Verwendung praktisch.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell „rundgedreht“ zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

TRI-WING®




Das TRI-WING® Schraubensystem findet sich vorwiegend in der Luftfahrt- und Haushaltstechnik (hier z. B. an stromführenden Teilen). Die asymmetrische Anordnung der drei Profilflanken verhindert den Einsatz von anderen als den Original-Werkzeugen. Die hochpräzise Profilausführung garantiert den sicheren Sitz der Werkzeugs in der Schraube. Die Klingen werden aus Bit-Material gefertigt. Das Wera Know-how in Bezug auf die Härtetechnik sorgt für eine lange Lebenszeit des Werkzeugs.

TORQ-SET® Mplus



Das von Wera entwickelte Mplus Profil weist gegenüber Werkzeugen mit dem konventionellen TORQ-SET® Profil stärkere Flanken auf. Dadurch ergibt sich ein wesentlich höheres Bruchdrehmoment und eine vielfach längere Lebensdauer des Wera TORQ-SET® Mplus Werkzeugs.

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport entweder in solider Kunststoffbox oder robuster textiler Box. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de