Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1, 21-teilig

Serie ESD

EAN:	4013288194855	**Abmessung:**	155x100x35 mm
Teilenr:	05135973001	**Gewicht:**	199 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von < 10^9 Ohm
- Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
- Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter
- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- In praktischer Falttasche

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand < 10 hoch 9 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Weblink
https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

1013 Kraftform Micro ESD
05300004001 1 x 97 mm

851/9 C
05134605001[1] 1 x PH 000 x 44 mm
05135270001[1] 1 x PH 00 x 44 mm
05135272001[2] 1 x PH 0 x 44 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben
2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

867/9 C TORX®
05135220001 1 x TX 1 x 44 mm
05135221001 1 x TX 2 x 44 mm
05135222001 1 x TX 3 x 44 mm
05345352001 1 x TX 4 x 44 mm
05345351001 1 x TX 5 x 44 mm

867/9 C TORX PLUS®
05135230001 1 x 1 IP x 44 mm
05135231001 1 x 2 IP x 44 mm
05135232001 1 x 3 IP x 44 mm
05326310001 1 x 4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS®
05200495001 1 x 1 IPR x 44 mm

872/9
05066850001[1] 1 x m x 44 mm
05066851001[1] 1 x 00 x 44 mm
05066852001[1] 1 x F x 44 mm
05066853001[1] 1 x 0 x 44 mm

1) Form A

800/9 C
05135265001 1 x 0,23 x 1,5 x 44 mm
05135264001 1 x 0,35 x 2,5 x 44 mm

869/9
05135224001 1 x 2,5 x 44 mm

Wera ESD Werkzeuge

Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie

Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei ≤ 10^9 Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Für Halfmoon und HIOS Bits

Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

Kraftform Micro Griff

Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Weblink
https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Präzisionszone

Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone

Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone

Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Weblink
https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de