



EAN: 4013288093493
Teilenr: 05030151001
Artikel-Nr: 1569 ESD

Abmessung: 157x13x13 mm
Gewicht: 22 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82054000



- ESD-Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $< 10^9 \Omega$
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD
05030151001 - 4013288093493

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD
05030151001 - 4013288093493

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030410001	1,5	60	97	5,7	2 3/8
05030411001	1,8	60	97	5,7	2 3/8
05030412001	2,0	60	97	5,7	2 3/8
05030413001	2,5	60	97	5,7	2 3/8
05030414001	3,0	60	97	5,7	2 3/8
05030415001	3,2	60	97	5,7	2 3/8
05030416001	3,5	60	97	5,7	2 3/8
05030417001	4,0	60	97	5,7	2 3/8
05030418001	4,5	60	97	6,4	2 3/8
05030150001	5,0	60	97	7,0	2 3/8
05030151001	5,5	60	97	7,8	2 3/8

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD

05030151001 - 4013288093493

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de