

Bits für Phillips-Schrauben



EAN:	4013288030474	Abmessung:	127x7x6 mm
Teilenr:	05059785001	Gewicht:	27 g
Artikel-Nr:	851/4 Z PH	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_z_ph.html

Wera - 851/4 Z PH
05059785001 - 4013288030474

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05059755001	PH 1	70	2 3/4	4,5
05059760001	PH 1	89	3 1/2	4,5
05059765001	PH 1	127	5	4,5
05059766001	PH 1	152	6	4,5
05059770001	PH 2	70	2 3/4	6,0
05059775001	PH 2	89	3 1/2	6,0
05059780001	PH 2	110	4 3/8	6,0
05059785001	PH 2	127	5	6,0
05059786001	PH 2	152	6	6,0
05059790001	PH 3	70	2 3/4	-
05059795001	PH 3	89	3 1/2	-
05059800001	PH 3	110	4 3/8	-
05059802001	PH 3	152	6	-

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_z_ph.html

Wera - 851/4 Z PH
 05059785001 - 4013288030474

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de