



EAN:	4013288030351	Abmessung:	25x7x7 mm
Teilenr:	05066488001	Gewicht:	5 g
Artikel-Nr:	867/1 TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®
05066488001 - 4013288030351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX®-Schrauben

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05135140001	TX 1	25	1	1,5
05135141001	TX 2	25	1	1,5
05135142001	TX 3	25	1	2,0
05135143001	TX 4	25	1	2,0
05066492001	TX 5	25	1	3,0
05066493001	TX 6	25	1	3,0
05066494001	TX 7	25	1	3,0
05066495001	TX 8	25	1	3,0
05066496001	TX 9	25	1	3,0
05066485001	TX 10	25	1	4,0
05066486001	TX 15	25	1	4,0
05066487001	TX 20	25	1	5,0
05066488001	TX 25	25	1	5,0
05066489001	TX 27	25	1	6,0
05066490001	TX 30	25	1	6,0
05066491001	TX 40	25	1	-
05066325001	TX 45	35	1 3/8	8,0
05066330001	TX 50	35	1 3/8	9,0
05066335001	TX 55	35	1 3/8	12,0

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®
 05066488001 - 4013288030351

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de