


Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288036711 | <b>Abmessung:</b>     | 100x11x11 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05053459001   | <b>Gewicht:</b>       | 39 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 899/4/1       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 84661038     |

- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_halter\\_adapter\\_und\\_verbindungsteile\\_universalhalter\\_mit\\_edelstahl-huelse\\_899\\_4\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_universalhalter_mit_edelstahl-huelse_899_4_1.html)

Wera - 899/4/1  
05053459001 - 4013288036711

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Universalhalter mit Edelstahl-Hülse

## Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit Sprengring und starkem Dauermagnet für besonders sicheren Sitz des Bits im Halter.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| art no             |                    | inch                                                                              | mm                                                                                | inch                                                                               | inch                                                                                | mm                                                                                  |
| 05053457001        | 899/4/1 K          | 1/4"                                                                              | 50                                                                                | 2                                                                                  | 1/4"                                                                                | 10,5                                                                                |
| 05053455001        | 899/4/1 75         | 1/4"                                                                              | 75                                                                                | 3                                                                                  | 1/4"                                                                                | 10,5                                                                                |
| <b>05053459001</b> | <b>899/4/1 100</b> | <b>1/4"</b>                                                                       | <b>100</b>                                                                        | <b>4</b>                                                                           | <b>1/4"</b>                                                                         | <b>10,5</b>                                                                         |
| 05053458001        | 899/4/1 152        | 1/4"                                                                              | 152                                                                               | 6                                                                                  | 1/4"                                                                                | 10,5                                                                                |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_halter\\_adapter\\_und\\_verbindungsteile\\_universalhalter\\_mit\\_edelstahl-huelse\\_899\\_4\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_universalhalter_mit_edelstahl-huelse_899_4_1.html)

Wera - 899/4/1  
 05053459001 - 4013288036711

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)