



EAN:	4013288038166	Abmessung:	69x65x12 mm
Teilenr:	05056295001	Gewicht:	69 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 7 Universal 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer
- Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder in die elektronische Bohrmaschine

6 Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 893/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_universal_1.html

Wera - Bit-Check 7 Universal 1
05056295001 - 4013288038166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



893/4/1 K

05134480001 1 x 1/4" x 50 mm



851/1 Z PH

05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ

05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



800/1 Z

05072059001 1 x 1 x 5,5 x 25 mm
05072061001 1 x 1,2 x 6,5 x 25 mm

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_universal_1.html

Wera - Bit-Check 7 Universal 1
05056295001 - 4013288038166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de