

Produktinformation

00 21 41

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" Elektro



Auch unterwegs alles im Griff: Großes Werkzeugsortiment für den professionellen Elektriker

- Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- 38 Liter Fassungsvermögen
- Max. Zuladung: 30 kg
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- Metallscharniere
- Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 13 Werkzeugtaschen
- Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 41
EAN	4003773082118
Gewicht	13.400 g
Abmessungen	308 x 437 mm

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	520 mm
Abmessung Höhe außen (innen)	435 mm 370 mm
Abmessung Tiefe außen (innen)	290 mm 100 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

Lieferumfang

00 11 01	KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
08 26 145	Spitz-Kombizange
12 42 195	KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange
13 86 200	Elektro-Installationszange
16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug
26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
70 06 160	Seitenschneider

Lieferumfang	
74 06 200	Kraft-Seitenschneider
86 03 180	Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung
98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
98 52	Kabelmesser
101-00	Picard Schlosserhammer
361 252 1	Rennsteig Elektrikermeißel
16135	Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric
18115	Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric
L240 00055	Stabila Zollstock Stabila Serie 400
003760	Wera Joker Doppelmaulschlüssel
004018	Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig
5003484001	Wera VDE Wechselklingsatz, 16-teilig, Slim
Liste Zubehör	
00 21 41 LE	Werkzeugkoffer "BIG Twin-Move" leer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

