

CATIA V5

Material
Matière
Werkstoff

PA6.6
schwarz/black

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

± 3°

≤ 6

± 0,3

≤ 30

± 0,5

≤ 60

± 0,7

≤ 120

± 1,5

≤ 400

± 5

≤ 1000

± 10

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Revision level
Indice
Aenderungsstand

Drawing
Dessin
Zeichnung

Part
Pièce
Solid

Revision Record
Désignation
Beschreibung der Aenderung

Changed
Modifié
Geändert

Date
Datum

Approved
Approuvé
Geprueft

Date
Datum

1

-

informative Massangaben aktualisiert

Langeloh

27.02.13

Schiwek

27.02.13

Ausfuehrung/Style

B

Ausfuehrung/Style

A

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Ausfuehrung/ Style	K	L	M	N	O	P	R	S	Projektnr./ Project no.
HG16-SFL	16	A	30	45	41	29	14.5	36	—	5.2	GPN 11-0144
HG21-SFL	21	A	30	45	44	34	14.5	36	—	5.2	GPN 11-0145
HG28-SFL	28	A	38	64	49	44	19.5	53	—	6.2	GPN 11-0146
HG34-SFL	34	B	66	59	55	51	26.5	36	54	6.2	GPN 11-0147
HG42-SFL	42	B	66	59	63	63	42.0	36	54	6.2	GPN 11-0148

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Langeloh

04.02.11

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Schiwek

04.02.11

HellermannTyton

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181

Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00

Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1

Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

·/·

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Siehe Tabelle/
See table

Title
Titre
Benennung

HG...-SFL
Verschraubung/Fitting

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

11-0144-001-CSG

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only