

CATIA V5

Material
Matière
Werkstoff

PA6.6
schwarz/black

Messing, vernickelt/
Brass, nickel plate

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

± 3°

≤ 6

± 0,3

≤ 30

± 0,5

≤ 60

± 0,7

≤ 120

± 1,5

≤ 400

± 5

≤ 1000

± 10

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Revision level
Indice
Aenderungsstand

Drawing
Dessin
Zeichnung

Part
Pièce
Solid

1- -

Revision Record
Désignation
Beschreibung der Aenderung

informative Massangaben aktualisiert

Changed
Modifié
Geaendert

Langeloh

Date
Datum

15.03.12

Approved
Approuvé
Geprueft

Schiwek

Date
Datum

15.03.12

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	M	N	fuer Kabel-Ø/ Cable clamp range O	SW / A/F P	SW / A/F R	Projektnr./ Project no.
HG13-SCG-M16	13	M16x1.5	12	60	24	4.5 - 10.0	20	20	GPN 11-0491
HG16-SCG-M16	16	M16x1.5	12	64	29	4.5 - 10.0	20	20	GPN 11-0492
HG16-SCG-M20	16	M20x1.5	12	70	29	7.0 - 13.0	24	24	GPN 11-0493
HG21-SCG-M20	21	M20x1.5	12	70	32	7.0 - 13.0	24	24	GPN 11-0494
HG28-SCG-M25	28	M25x1.5	12	78	44	9.0 - 17.0	29	29	GPN 11-0495
HG34-SCG-M32	34	M32x1.5	15	87	51	11.0 - 21.0	36	38	GPN 11-0496
HG42-SCG-M40	42	M40x1.5	15	102	63	19.0 - 28.0	45	50	GPN 11-0497
HG54-SCG-M50	54	M50x1.5	15	110	76	27.0 - 35.0	54	56	GPN 11-0498

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Langeloh

12.05.11

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Schiwek

12.05.11

HellermannTyton

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

·/·

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Siehe Tabelle/
See table

Title
Titre
Benennung

HG...-SCG-...
Verschraubung/Fitting

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

11-0491-001-CSG

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only