


Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	M	SW / A/F N	Lichte Weite/Bore O	SW / A/F P	Projektnr./ Project no.
PSRSC16-90FMCSS-M20	16	M20x1.5	13	20.0	26	10.7	24	GPN 13-0485
PSRSC20-90FMCSS-M20	20	M20x1.5	13	20.0	29	14.5	24	GPN 13-0486
PSRSC25-90FMCSS-M25	25	M25x1.5	14	25.3	35	18.0	30	GPN 13-0487
PSRSC32-90FMCSS-M32	32	M32x1.5	15	31.0	42	24.6	36	GPN 13-0488

mit integrierter Dichtung (bildlich nicht dargestellt)/
with integrated seal (not visually represented)

Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	
≤ 6	
≤ 30	
≤ 60	
≤ 120	
≤ 400	
≤ 1000	
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	03.06.13	Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	Siehe Tabelle/ See table	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	03.06.13	Title Titre Benennung	PSRSC...-90FMCSS-... Verschraubung/Fitting			
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr			Format D.Size	
			Manchester			Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228		
			Trappes			Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60		
			Tornesch			Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400		
						13-0485-001-CSG		
						Sheet Page Blatt		
						1 / 1		