

CATIA V5

Material
Matière
Werkstoff

PA6.6
schwarz/black

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

± 3°

≤ 6

± 0,3

≤ 30

± 0,5

≤ 60

± 0,7

≤ 120

± 1,5

≤ 400

± 5

≤ 1000

± 10

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Revision level
Indice
Aenderungsstand

Drawing
Dessin
Zeichnung

Part
Pièce
Solid

Revision Record
Désignation
Beschreibung der Aenderung

Changed
Modifié
Geaendert

Date
Datum

Approved
Approuvé
Geprueft

Date
Datum

1

-

informative Massangaben aktualisiert

Langeloh

27.02.13

Schiwek

27.02.13

Ausfuehrung/Style
B

Ausfuehrung/Style
A

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Ausfuehrung/ Style	K	L	M	N	O	P	R	S	Projektnr./ Project no.
HG16-90FL	16	A	30	45	51	29	14.0	36	–	5.2	GPN 11-0175
HG21-90FL	21	A	30	45	53	34	14.0	36	–	5.2	GPN 11-0176
HG28-90FL	28	A	38	64	66	44	19.0	53	–	6.2	GPN 11-0177
HG34-90FL	34	B	66	59	79	51	24.5	36	54	6.2	GPN 11-0178
HG42-90FL	42	B	66	59	100	63	39.0	36	54	6.2	GPN 11-0179

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

•/•

Siehe Tabelle/
See table

HG...-90FL
Verschraubung/Fitting

11-0175-001-CSG

A3
1 / 1

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only