

CATIA V5

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	23.03.12	Schiwek	23.03.12
2	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	30.07.13	Schiwek	30.07.13

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	M	SW / A/F N	Lichte Weite/Bore O	SW / A/F P	Projektnr./ Project no.
LTS16-45FMC-M20	16	M20x1.5	13	31.8	26	10.7	24	GPN 10-0813
LTS20-45FMC-M20	20	M20x1.5	13	36.5	29	14.5	24	GPN 10-0814
LTS25-45FMC-M25	25	M25x1.5	14	49.0	35	18.0	30	GPN 10-0815
LTS32-45FMC-M32	32	M32x1.5	15	61.6	42	24.6	36	GPN 10-0816
LTS40-45FMC-M40	40	M40x1.5	18	68.9	57	32.7	47	GPN 10-0817
LTS50-45FMC-M50	50	M50x1.5	18	75.4	62	37.7	61	GPN 10-0818
LTS63-45FMC-M63	63	M63x1.5	20	91.0	76	49.0	67	GPN 10-0819

Material
Matière
Werkstoff

Messing, vernickelt/
Brass, nickel plate

Dichtung/Seal:
PA6

mit integrierter Dichtung (bildlich nicht dargestellt)/
with integrated seal (not visually represented)

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:

Tolerances
Cotes sans tolérances:

Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

Siehe Tabelle/
See table

LTS...-45FMC-M...
Verschraubung/Fitting

10-0813-001-CSG

A3
1 / 1