

CATIA V5

Material
Matière
Werkstoff

Messing, vernickelt/
Brass, nickel plate

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotés sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

± 3°

≤ 6

± 0,3

≤ 30

± 0,5

≤ 60

± 0,7

≤ 120

± 1,5

≤ 400

± 5

≤ 1000

± 10

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Technical drawing of a fitting showing dimensions K, L, M, and N. The drawing is a cross-section view of a fitting with two internal ports. Dimension K is the width of the fitting. Dimension L is the height of the fitting. Dimension M is the height of the base. Dimension N is the height of the fitting from the base to the top of the ports.

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/
All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	K	L	SW / A/F M	SW / A/F N	Projektnr./ Project no.
SCSB12-PC	12	18.0	8.5	17	17	GPN 12-0846
SCSB16-PC	16	18.9	11.5	20	20	GPN 12-0847
SCSB20-PC	20	21.0	15.3	24	26	GPN 12-0848
SCSB25-PC	25	23.5	19.1	29	29	GPN 12-0849
SCSB32-PC	32	26.3	26.0	38	38	GPN 12-0850
SCSB40-PC	40	28.8	34.6	48	48	GPN 12-0851

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Langeloh

Schiwek

12.11.12

12.11.12

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Siehe Tabelle/
See table

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

12-0846-001-CSG

A3

1 / 1