


Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	M	SW / A/F N	fuer Kabel-Ø/ Cable clamp range O	SW / A/F P	SW / A/F R	Projektnr./ Project no.
LTS16-SCG-M16	16	M16x1.5	12	43	26	4.5 - 10.0	20	22	GPN 12-0041
LTS20-SCG-M20	20	M20x1.5	12	46	29	7.0 - 13.0	24	26	GPN 12-0042
LTS25-SCG-M25	25	M25x1.5	12	53	35	9.0 - 17.0	29	33	GPN 12-0043
LTS32-SCG-M32	32	M32x1.5	15	63	42	11.0 - 21.0	36	40	GPN 12-0044

mit integrierter Dichtung (bildlich nicht dargestellt)/
with integrated seal (not visually represented)

Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	24.04.13	Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	Siehe Tabelle/ See table	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	24.04.13	Title Titre Benennung	LTS...-SCG-... Verschraubung/Fitting			
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr			Format D.Size	A3
	<u>Manchester</u>	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228		12-0041-001-CSG			Sheet Page Blatt	1 / 1
	<u>Trappes</u>	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60						
	<u>Tornesch</u>	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400						