


Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	M	N	Lichte Weite/Bore O	P	Projektnr./ Project no.
PSR16-90-M16	16	M16x1.5	11	38	28	10.5	22	GPN 13-0977
PSR16-90-M20	16	M20x1.5	13	38	28	10.5	27	GPN 13-0978
PSR20-90-M20	20	M20x1.5	13	39	33	14.5	27	GPN 13-0979
PSR25-90-M25	25	M25x1.5	15	48	42	19.0	33	GPN 13-0980
PSR32-90-M32	32	M32x1.5	16	58	48	24.5	40	GPN 13-0981
PSR40-90-M40	40	M40x1.5	16	97	60	33.0	50	GPN 13-0982

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotés sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel	
≤ 6	
≤ 30	
≤ 60	
≤ 120	
≤ 400	
≤ 1000	

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	07.10.13	Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	Siehe Tabelle/ See table
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	07.10.13	Title Titre Benennung	PSR...-90-... Verschraubung/Fitting		
				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	13-0977-001-CSG		
				Format D.Size	A3		
				Sheet Page Blatt	1 / 1		

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400