

CATIA V5

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	27.02.13	Schiwek	27.02.13
2	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	29.07.13	Villbrandt	29.07.13

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread L	M	Lichte Weite/Bore N	O	SW / A/F P	Projektnr./ Project no.
SSC10-FM-M12	10	M12x1.5	8	5.6	21.0	14.0	GPN 10-0275
SSC12-FM-M16	12	M16x1.5	8	8.5	23.0	19.0	GPN 10-0276
SSC16-FM-M16	16	M16x1.5	10	11.5	25.0	19.0	GPN 10-0277
SSC20-FM-M20	20	M20x1.5	10	15.3	26.3	24.0	GPN 10-0278
SSC25-FM-M25	25	M25x1.5	10	19.1	32.5	28.6	GPN 10-0279
SSC32-FM-M32	32	M32x1.5	13	26.2	36.8	38.0	GPN 10-0280
SSC40-FM-M40	40	M40x1.5	14	34.6	39.0	48.0	GPN 10-0281
SSC50-FM-M50	50	M50x1.5	15	44.7	44.5	58.0	GPN 10-0282

Material
Matière
Werkstoff

Edelstahl, rostfrei/
Stainless Steel

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Siehe Tabelle/
See table

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

14.04.10

14.04.10

10-0275-001-CSG

1 / 1

SSC....-FM-....
Verschraubung/Fitting

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only