



Qoltec Niszczarka Home & Office | Strip cut | 7L

Kod produktu: 50320

Niszczarka Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości gwarantujących brakowanie dokumentów. Wykorzystasz ją zarówno w pracy, jak i w domu. Charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz niskim zużyciem energii.

Urządzenie, któremu możesz zaufać

Prowadzisz firmę, generujesz dużą ilość dokumentów w biurze, a może pracujesz zdalnie w domu? Każdy z nas codziennie ma styczność z różnymi dokumentami. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z ich wagi, a każda kartka papieru jest nośnikiem informacji.

Ważne, abyśmy mieli świadomość, że dane, nawet te z naszego punktu widzenia nieistotne mogą zostać wykorzystane przeciwko nam. Dlatego tak istotne jest aby nie wyrzucać dokumentów do zwykłego kosza. Produkty dostępne na rynku w prosty i bezpieczny sposób pomogą nam wybrakować każdy dokument, aby nie trafił w niepowołane ręce. Urządzeniem, które idealnie sprawdzi się w pracy biurowej oraz w domu jest niszczarka Home & Office marki Qoltec.

Postaw na bezpieczeństwo

Nasze rozwiązanie doskonale sprawdzi się w każdym miejscu, gdzie niszczone jest wiele dokumentów.

Urządzenie oferuje:

- wysoki poziom bezpieczeństwa – klasa niszczenia P-2,
- szybki proces działania – jednorazowo możesz zniszczyć 6 kartek rozmiaru A4,
- pełną wygodę – dzięki zbiornikowi na dokumenty o pojemności 7L.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każda z oferowanych przez nas niszczarek objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Poziom bezpieczeństwa DIN	P-2
Ilość kartek niszczonych jednorazowo	6
Rodzaj cięcia	Paski (Strip cut)
Rozmiar cięcia	6 mm
Szybkość niszczenia	2.2 m / min
Czas ciągłej pracy	2 min
Szerokość szczeliny wejściowej	220 mm
Kosz	7L
Funkcja START/STOP	Automatyczna
Funkcja czyszczenia	Tak
Funkcja cofania	Tak
Poziom hałasu	72 dB
Informacje dodatkowe	Zdejmowana głowica
Zawartość opakowania	Niszcarka Instrukcja obsługi
Kolor	Czarny
Wymiary	314 x 133 x 300 mm
Waga netto	1,29 kg
Waga brutto	1,638 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503202