

Narzędzie do odizolowywania i cięcia EASY STRIP

Samoregulujące narzędzie z zapasowymi wkładami, ostrzami, elastyczny, ergonomiczny kształt, niezawodne, również do kabli teflonowych i PTFE



Korzyści

Łatwy w obsłudze, ze względu na automatyczne dostosowanie się do obrabianych przekrojów

Szeroki zakres aplikacji dzięki łatwo wymienialnym wkładom

Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors

Długi czas pracy, testowane podczas ponad 150,000 operacji usuwania izolacji

Ergonomia: atrakcyjne wzornictwo, miękki uchwyt, zoptymalizowana szerokość uchwytu, głowicy i niska masa gwarantują wygodną, łatwą obsługę

Zakres zastosowania

Łatwo wyjmowane kasety do zdejmowania izolacji umożliwiają precyzyjne odizolowywanie wielu różnych materiałów izolacyjnych (np. PVC/PTFE) i różnych średnic za pomocą jednego narzędzia

Dla przewodów standardowych (90% wszystkich produktów można odizolować bez potrzeby ręcznego ustawienia narzędzia)

Budowa produktu

Dostępne dwa wykonania: w kształcie pistoletu (RA) lub standardowej

Uwaga

Nie stosować do obróbki pojedynczych żył MTW 16 mm²

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

Opis klasy ETIM 5.0: Narzędzie do ściągania izolacji

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do ściągania izolacji

Ważne:

Zakres odizolowywania: 0,02 - 16,0 mm²

Waga:

136 g

Długość:

Wymiary całkowite: L x H x W

Wersja standardowa: 191x123x20 mm

Wersja RA: 144x186x23 mm

Info:

Możliwość cięcia:

Żyły jednodrutowe: do 1,5mm²

Żyły giętkie: do 10 mm²

Narzędzie do odizolowywania i cięcia EASY STRIP

Przewody giętkie: do 10 mm²

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Narzędzie do odizolowywania i cięcia EASY STRIP

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm ²]	Kolor	Dla izolacji żył	Kształt kasety	Liczba sztuk w opakowaniu
Wersja standardowa narzędzia z wkładem						
61735800	EASY STRIP z kaseta prostą	0.02 - 10	czarny	PVC	Prosty	1
61735805	EASY STRIP z kaseta typu V	0.1 - 4	niebieski	PTFE etc.	Kształt V	1
61735807	EASY STRIP w komplecie ze szczęką z otworem okrągłym	4 - 16	czerwony	PVC	Okrągły	1
Wersja narzędzia RA z wkładem						
61735813	EASY STRIP RA z kaseta prostą	0.02 - 10	czarny	PVC	Prosty	1
61735814	EASY STRIP RA z kaseta typu V	0.1 - 4	niebieski	PTFE etc.	Kształt V	1
61735815	EASY STRIP RA w komplecie ze szczęką z otworem okrągłym	4 - 16	czerwony	PVC	Okrągły	1
Kasety i elementy zapasowe						
61735801	Kaseta prosta	0.02 - 10	czarny	PVC	Prosty	1
61735803	Kaseta V	0.1 - 4	niebieski	PTFE etc.	Kształt V	1
61735802	Kaseta typu O	4 - 16	czerwony	PVC	Okrągły	1
61735806	Szczęki wspierające EASY STRIP	-	-	-	-	2