



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G4 [G4]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	1.8-20W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień świetlny (Nom)	215 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	119,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lamp Current (Nom)	260 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła

CorePro LEDcapsule LV

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869976769300
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

EAN/UPC - Produkt	8718699767693
Kod zamówienia	76769300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002389102
SAP Net Weight (Piece)	0,008 kg


Rysunki techniczne




Capsule G4 1.9W-20W 200lm 3000K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm


Dane fotometryczne



LEDcapsule LV 1,8W G4





LEDcapsule LV 1,8W G4 830



LEDcapsule LV 1,8W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Okres eksploatacji



15K LED

15K LMP

