

Industrie Bit in Blister

Industrial Bit blistered



					Art.-Nr.		Art.-Nr.	Art.-Nr.
2 x	PH 1	50 mm	E 6,3	10	032 015 36	30	40 07157 51639 8	
2 x	PH 1	73 mm	E 6,3	10	032 017 36	34	40 07157 50520 0	
2 x	PH 2	50 mm	E 6,3	10	032 025 36	32	40 07157 10286 7	
2 x	PH 2	73 mm	E 6,3	10	032 027 36	42	40 07157 10304 8	
3 x 1	PH 1 / PH 2 / PH 3	50 mm	E 6,3	10	032 931 16	42	40 07157 31305 8	
2 x	2 mm	25 mm	C 6,3	10	024 200 36	15	40 07157 31880 0	
2 x	2,5 mm	25 mm	C 6,3	10	024 250 36	15	40 07157 31882 4	
2 x	3 mm	25 mm	C 6,3	10	024 300 36	15	40 07157 31884 8	
2 x	4 mm	25 mm	C 6,3	10	024 400 36	15	40 07157 31886 2	
2 x	5 mm	25 mm	C 6,3	10	024 500 36	17	40 07157 10291 1	
2 x	6 mm	25 mm	C 6,3	10	024 600 36	19	40 07157 10290 4	
2 x	8 mm	25 mm	C 6,3	10	024 800 36	23	40 07157 31888 6	
2 x	Torx® 5	25 mm	C 6,3	10	026 050 36	13	40 07157 52865 0	
2 x	Torx® 6	25 mm	C 6,3	10	026 060 36	13	40 07157 10303 1	
2 x	Torx® 7	25 mm	C 6,3	10	026 070 36	13	40 07157 10302 4	
2 x	Torx® 8	25 mm	C 6,3	10	026 080 36	13	40 07157 10301 7	
2 x	Torx® 9	25 mm	C 6,3	10	026 090 36	13	40 07157 10300 0	
2 x	Torx® 10	25 mm	C 6,3	10	026 100 36	15	40 07157 10299 7	
2 x	Torx® 15	25 mm	C 6,3	10	026 150 36	15	40 07157 10298 0	
2 x	Torx® 20	25 mm	C 6,3	10	026 200 36	15	40 07157 10297 3	
2 x	Torx® 25	25 mm	C 6,3	10	026 250 36	15	40 07157 10296 6	
2 x	Torx® 27	25 mm	C 6,3	10	026 270 36	15	40 07157 10295 9	
2 x	Torx® 30	25 mm	C 6,3	10	026 300 36	17	40 07157 10294 2	
2 x	Torx® 40	25 mm	C 6,3	10	026 400 36	17	40 07157 22194 0	
3 x 1	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20	25 mm	C 6,3	10	026 931 16	20	40 07157 32222 7	
3 x 1	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25	25 mm	C 6,3	10	026 933 16	20	40 07157 52157 6	
2 x	Torx® 15	50 mm	E 6,3	10	036 155 36	24	40 07157 51867 5	
2 x	Torx® 20	50 mm	E 6,3	10	036 205 36	26	40 07157 51869 9	
2 x	Torx® 25	50 mm	E 6,3	10	036 255 36	26	40 0715 751871 2	
2 x	Torx® 30	50 mm	E 6,3	10	036 305 36	30	40 0715 751875 0	
3 x 1	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20	50 mm	E 6,3	10	036 931 16	34	40 07157 52243 6	
3 x 1	Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30	50 mm	E 6,3	10	036 932 16	37	40 07157 52241 2	