



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK | 1KVA | 800 W | LCD

Kod produktu: 53945

Zasilacz awaryjny UPS RACK przystosowany do montażu w szafach Rackowych. Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

Odkryj bezpieczną energię

Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurze? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są one wypełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii – nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny UPS RACK, typu On-line marki Qoltec, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń

Stabilna ochrona Twoich danych

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci **długą i stabilną pracę w przypadku braku zasilania z sieci.** W tym czasie bezpiecznie zapiszesz ważne dane na dysku oraz ukończysz rozpoczęte zadania. Posiada on **automatyczną ochronę i ustabilizuje się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub wysokie.**

Poznaj lepszy format pracy

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **Czystą sinusoidę** – czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania,
- **Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą,**
- **Możliwość montażu karty SNMP lub podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- **Podwójną konwersję** – to pewność, że do Twoich urządzeń dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach,
- **Tryb ECO** – zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- **Wydłużony czas podtrzymania** – dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasiląć podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu.
- **Wbudowany Bypass serwisowy** – do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- **Natychmiastowy czas przenoszenia** – w razie awarii zasilania, niezwłocznie nastąpi przełączenie na zasilanie awaryjne z baterii,
- **Technologię True Isolation** – oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **Port RS 232 oraz kabel RS 232** – jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych.

Prostota obsługi w parze z funkcjonalnością

Wbudowany wyświetlacz LCD zapewni Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest **łatwa, szybka, miarodajna i bezzakłóceńowa.**

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS RACK objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Typ UPSa	Online
Certyfikat	CE, ROHS
Moc znamionowa	1 kVA
Moc	800 W
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:1
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Czas przenoszenia	0 ms (tryb normalny tryb akumulatora)
Przeciążenie	105 – 125% przełączanie na bypass po 1 minucie
Zakres napięć	Wejściowe: 115 – 300 VAC 5 Częstotliwość wejściowa: (45–55) 0.5Hz Bypass : 80 VAC x (1 5%) – 285 VAC x (1 5%) Wyjściowe: 220 VAC 1% Częstotliwość wyjściowa: 46 – 54Hz ; 50Hz 1% Fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej: < 3% (obciążenie liniowe); THD fali sinusoidalnej <8% (obciążenie nieliniowe)
Typ urządzenia obciążającego	Urządzenia wrażliwe na występowanie skoków napięcia, komputery, serwery
Wbudowany akumulator	2 x 12V / 7Ah
Ilość baterii	2
Napięcie baterii	24 V
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Hałas	35 dB
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania.
Gniazda	2 x SCHUKO 1 x IEC 1 x RS 232
Wyświetlacz	LCD
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Informacje dodatkowe	UPS przeznaczony jest do montażu w szafie RACK Urządzenia wrażliwe na występowanie skoków napięcia Możliwość montażu karty SNMP lub podłączenia adaptera SNMP
Kolor obudowy	Czarny
Zawartość opakowania	UPS Płyta CD Kabel zasilający Instrukcja obsługi
Wymiary opakowania (Sz x W x G)	560 x 178 x 560 mm
Wymiary (Sz x W x G)	483 x 87 x 463 mm
Waga netto	10,8000 kg
Waga brutto	10,8300 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539454

