





67206
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4")

GB	Operation manual	RATCHET PIPE THREADING SET.....	3
DE	Gebrauchsanleitung	ROHRSCHEIDKLUPPENSATZ MIT RATSCHKE	4
PL	Instrukcja obsługi	ZESTAW GWINTOWNIC DO RUR Z GRZECHOTKĄ	5
RU	Инструкция по эксплуатации	РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ КЛУПП С ТРЕЩОТКОЙ	6
RO	Instrucțiuni de utilizare	SET CLUPE PENTRU FILETAT PENTRU ȚEVI CU CLICHET.....	7
LT	Naudojimo instrukcija	TERKŠLINIS SRIEGIMO RINKINYS VAMZDŽIAMS	8
UA	Інструкція з експлуатації	РІЗЬБОНАРИЗНИЙ КЛУПП ДЛЯ ТРУБ, З ТРИСКАЧКОЮ.....	9
HU	Használati útmutató	MENETMETSZŐ KÉSZLET RACSNIS HAJTÓKARHOZ	10
LV	Lietošanas instrukcija	CAURUĻU VĪTŅGRIEŽU KOMPLEKTS AR SPRĪDELEMENTU.....	11
EE	Kasutusjuhend	KEERMELÕIKURITE KOMPLEKT TORUDELE NARREGA.....	12
BG	Инструкция за експлоатация	КОМПЛЕКТ ПЛАШКИ ЗА ТРЪБИ С ТРЕЩОТКА	13
CZ	Návod na obsluhu	SOUPRAVA ZÁVITNIC NA TRUBKY S RÁČNOU.....	14
SK	Návod na obsluhu	SÚPRAVA ZÁVITNÍČ NA RÚRKY S RAČŇOU	15

A



B



SK

NÁVOD NA POUŽITIE
SÚPRAVA ZÁVITNÍC NA RÚRKY S RAČNOU 67206 (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")
 Preklad pôvodného návodu



PRED TÝM, AKO ZAČNETE TOTO NÁRADIE POUŽÍVAŤ, ZOZNÁMTE SA S TÝMTO NÁVODOM.

Návod schovajte pre prípadné neskoršie využitie.



UPOZORNENIE! Prečítajte všetky upozornenia týkajúce sa bezpečnosti používania označené symbolom ⚠ a všetky pokyny týkajúce sa bezpečného používania.



I. VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI POUŽÍVANIA NÁRADIA:

- Na pracovnom mieste udržiavajte poriadok a dobré osvetlenie. Neporiadok a špatné osvetlenie môžu byť príčinou nehôd.
- Pri práci s závitnicou je treba používať pracovné rukavice pre ochranu rúk proti úrazu.
- Zakazuje sa pobíjanie kladivkom otáčacej páky (1).
- Pri práci s závitnicou je nutné použiť olej.

II. POPIS VÝROBKU:

Súprava na závitovanie rúriek s račnou **PROLINE 67206** určená na vykonávanie vonkajších pravých kuželových cívových závitov (BSPT) na rúrkach vyrobených z nízkouhlíkovej ocele s priemerami od 1/2" do 1 1/4". Rezačie hlavy sú určené na vykonávanie pravého kuželového cívového závitov (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Časti súpravy (pozri obr. A-B)

- Otáčacia páka
- Predĺženie páky
- Objímka s dvojsmernou račnou
- Závitorezná hlava
- Nastavovací páka
- Šípka smeru otáčok
- Obrábaný predmet (rúrka, - nie je súčasťou súpravy)
- Zverák na rúrku (nie je súčasťou súpravy)

III. TECHNICKÉ PARAMETRE SÚPRAVY NA ZÁVITOVANIE:

Názov	Súprava závitníc na rúrky s račnou
Symbol	67206
Druh závitov	Pravý kuželový (BSPT)
Priemer závitov, cívov	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Hmotnosť, kg	5,25

IV. NÁVOD NA MONTÁŽ ZARIADENIA:

- Spojte zaskrutkovaním otáčacej páky (1) s predĺžením (2) a objímkou hlavy (3), (obr. A).
- Namontujte závitoreznú hlavu (4) do objímky (3) s použitím pružinového krúžku: hlava sa musí otáčať v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nie, vytiahnite nastavovaciu páku a (5) a otočte ju o 180° (obr. B).

V. ZÁVITOVANIE (pozri obr. B):

- Skontrolujte, či priemer rúrky na mieste závitovania odpovedá technickým požiadavkám.
- Je nutné namazať koniec rúrky určený k závitovaniu príslušným mazivom, aby bola zaistená vhodná teplota na mieste závitovania a aby ste mali istotu, že získate správny závit.
- Rúrku (7) riadne upevnite v zveráku na rúrku (8) a zaveďte hlavu (4) na rúrku. Jednou rukou držte páku (1), druhou zaveďte hlavu na rúrku a otáčajte.
- Závitovanie vykonávame do chvíle zarovnania okraja rúrky s zadnou stenou nožov.
POZOR! Je zakázané pokúšať sa ďalej závitovať, mohli by ste tak spôsobiť vyhlásenie zúbkov nožov.
- Po ukončení závitovania vytiahnite nastavovaciu páku (5), otočte ju o 180° a otáčaním zložte objímku (3) s hlavou (4) z rúrky (7).
- Pre urobenie závitov rôznych veľkostí je treba meniť hlavu (4) v objímke (3).
- Pretočiť závitoreznú hlavu (4) v smere šípky (6) a nastavovacej páky (5).
- Použitie oleja (maziva) na závitovanie je nutné.

■ Vyrobené pre: PROFIX s.r.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Poľsko



Tento návod je chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie / rozmnožovanie bez písomného súhlasu spoločnosti Profix s.r.o. je zakázané.

NÁVOD NA POUŽITÍ
SOUPRAVA ZÁVITNIC NA TRUBKY S RÁČNOU 67206 (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")
 Překlad původního návodu



PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE TOTO NÁŘADÍ POUŽÍVAT, SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Návod schovejte pro případné pozdější využití.



UPOZORNĚNÍ! Přečtěte všechna upozornění týkající se bezpečnosti používání označené symbolem ⚠ a všechny pokyny týkající se bezpečného používání.



I. VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ:

- Na pracovním místě udržujte pořádek a dobré osvětlení. Nepořádek a špatné osvětlení mohou být příčinou nehod.
- Při závitování je třeba používat pracovní rukavice pro ochranu rukou proti úrazu.
- Zakazuje se pobíjení kladívkem otáčecí páky (1).
- Při závitování je nutné používání oleje.

II. POPIS VÝROBKU:

Souprava na závitování trubek s ráčnou **PROLINE 67206** určená na provádění vnějších pravých kuželových palcových závitů (BSPT) na trubkách vyrobených z nízkouhlíkové ocele s průměry od 1/2" do 1 1/4". Řezací hlavy jsou určeny k provádění pravého kuželového palcového závitu (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Části soupravy (viz obr. A-B)

- Otáčecí páka
- Prodloužení páky
- Objímka s dvousměrnou ráčnou
- Řezací hlava
- Nastavovací páka
- Šípka směru otáček
- Obráběný předmět (trubka, - není součástí soupravy)
- Svěrák na trubky (není součástí soupravy)

III. TECHNICKÉ PARAMETRY SOUPRAVY NA ZÁVITOVÁNÍ:

Název	Souprava závitnic na trubky s ráčnou
Symbol	67206
Druh závitu	Pravý kuželový (BSPT)
Průměr závitu, palců	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Hmotnost, kg	5,25

IV. NÁVOD NA MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ:

- Spojte zašroubováním otáčecí páku (1) s prodloužením (2) a objímkou hlavy (3), (obr. A).
- Namontujte závitoreznou hlavu (4) do objímky (3) s použitím pružinového kroužku: hlava se musí otáčet ve směru hodinových ručiček, pokud ne, vytáhněte nastavovací páku a (5) a otočte ji o 180° (obr. B).

V. ZÁVITOVÁNÍ (viz obr. B):

- Zkontrolujte, zda průměr trubky na místě závitování odpovídá technickým požadavkům.
- Je nezbytné namazat konec trubky určený k závitování příslušným mazivem, aby byla zajištěna vhodná teplota na místě závitování a zaručeno, že získáte správný závit.
- Trubku (7) řádně upevněte ve svěráku na trubky (8) a zaveďte hlavu (4) na trubku. Jednou rukou držte páku (1), druhou zaveďte hlavu na trubku a otočte.
- Závitování provádíme do chvíle zarovnání okraje trubky se zadní stěnou nožů.
POZOR! Je zakázáno pokoušet se provádět závit dále, mohli byste tak způsobit vylámní zoubků nožů.
- Po ukončení závitování vytáhnout nastavovací páku (5), otočit ji o 180° a otáčením sundat objímku (3) s hlavou (4) z trubky (7).
- Za účelem provedení závitů různých velikostí je třeba měnit hlavu (4) v objímce (3).
- Přetočit závitoreznou hlavu (4) ve směru šipky (6) na nastavovací páce (5).
- Používání oleje (maziva) na závitování je nezbytné.

■ Vyrobeno pro: PROFIX s.r.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polsko



Tento návod je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.

OPERATION MANUAL
RATCHET PIPE THREADING SET 67206 (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")
 Original text translation



BEFORE USING THE TOOL CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol ⚠ and all operating safety instructions.



I. GENERAL WORK SAFETY WARNINGS FOR USE OF THE TOOL:

- Keep your workplace tidy and well lit. Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- Protective gloves must be used during threading to avoid injury.
- Never use hammer to hit the turning handle (1).
- Lubricant needed during the operation.

II. PRODUCT DESCRIPTION:

Ratchet pipe threading set **PROLINE 67206** is used for making external, conical inch thread (BSPT) on pipes of low-carbon steel from 1/2" to 1 1/4". Threading head (threading die) is used for making the right conical thread (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Parts of set (see fig. A-B)

- Turning handle
- Handle connector
- Threader Frame with two-way ratchet;
- Threader
- Steering handle
- Rotation direction arrow
- Workpiece (pipe, - not included in the set)
- Pipe vice, (not included in the set)

III. TECHNICAL PARAMETERS:

Name	Ratched pipe threading set
Product reference	67206
Thread	Right-hand, conical (BSPT)
Diameter of thread	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Weight, kg	5,25

IV. ASSEMBLY INSTRUCTION:

- Join turning handle (1) with connecting handle (2) and threader frame (3) (fig. A).
- Place threader (4) in threader frame (3) using lock ring, then revolve the threader clockwise or pull out steering handle (5), then turn 180° (fig. B).

V. TAPPING (see fig. B):

- Check if pipe diameter at the point of threading meets the technical requirements.
- Oil the end of the pipe to be threaded to ensure the right temperature at the point of threading and the accuracy of threading.
- Fix the pipe (7) in pipe vice (8) tightly and put threader (4) on pipe. Holding the turning handle (1) with one hand, use the other hand to place the threader on the pipe and turn.
- Continue the threading until the edge of the pipe reaches the back wall of cutters.
WARNING: The continuation of threading beyond this point may cause breaking off the cutting edge.
- After threading pull out the steering handle (5) and turn by 180°, then take off threader frame (3) with threader (4) from pipe (7).
- To make a different thread size on pipe, you can change the threader (4) in threader frame (3).
- Turn the threader (4) according to the direction of arrow (6) on steering handle (5).
- Use proper oil to ensure smooth work.

■ Manufactured by: PROFIX Co. Ltd, 34 Marywilska Street, 03-228 Warsaw, POLAND.



This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.



LESEN SIE DIESE ГЕБРАУХSАНЛЕИТУНГ VOR DER ARBEIT GEAU DURCH.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für zukünftige Verwendung gut auf.



WARNUNG! Lesen Sie alle Warnungen bezüglich der sicheren Arbeit, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, sowie alle Sicherheitshinweise.



I. WARNUNGEN BEZÜGLICH DER SICHEREN ARBEIT MIT DEM WERKZEUG:

- Der Arbeitsplatz sollte sauber und gut beleuchtet sein. Unordnung und schlechte Lichtverhältnisse führen zu Unfällen.
- Beim Gewindeschneiden tragen Sie immer die Schutzhandschuhe, was die Handverletzungen verhindert.
- Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf den Drehgriff (1).
- Beim Gewindeschneiden muss das entsprechende Öl eingesetzt werden.

II. PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der Rohrschneidkluppensatz mit Ratsche **PROLINE 67206** ist für das Schneiden des äußeren rechten Kegelzollgewindes (BSPT) an Rohren aus kohlenstoffarmen Stählen mit dem Durchmesser von 1/2" bis 1 1/4" geeignet. Gewindeschneidköpfe (Schneideisen) sind für das Schneiden des rechten Kegelgewindes (BSPT) geeignet: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Satzelemente (s. Abb. A-B)

- Drehgriff
- Griffverlängerungsstück
- Schneideisenhalter mit Zweirichtungsratsche
- Gewindeschneidkopf (Schneideisen)
- Einstellbarer Hebel
- Drehrichtungspfeil
- Werkstück (das Rohr, es wird nicht mitgeliefert)
- Rohr-Schraubstock (er wird nicht mitgeliefert)

■ Hergestellt für: PROFIX GmbH, ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa, Polen

III. TECHNISCHE DATEN DES ROHRSCHEIDKLUPPENSATZES:

Bezeichnung	Rohrschneidkluppensatz mit Ratsche
Symbol	67206
Gewindeart	Rechtes Kegelgewinde (BSPT)
Gewindedurchmesser, Zoll	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Gewicht, kg	5,25

IV. MONTAGEANLEITUNG DES WERKZEUGES:

- Verbinden Sie durch das Eindrehen den Drehgriff (1) mit dem Verlängerungsstück (2) und dem Schneideisenhalter (3) (Abb. A).
- Montieren Sie den Gewindeschneidkopf (4) im Schneideisenhalter (3) mithilfe des Federrings: der Gewindeschneidkopf sollte sich im Uhrzeigersinn drehen, falls nicht, ziehen Sie den einstellbaren Hebel heraus (5) und drehen Sie ihn um 180° (Abb. B).

V. GEWINDESCHNEIDEN (s. Abb. B):

- Stellen Sie sich sicher, dass der Rohrdurchmesser an der Gewindestelle den technischen Anforderungen entspricht.
- Ölen Sie das Rohrende, an dem das Gewinde angeschnitten werden soll, mit dem entsprechenden Schmiermittel, was die richtige Temperatur garantiert und das richtige Gewindeschneiden sichert.
- Fixieren Sie das Rohr (7) sicher im Rohr-Schraubstock (8) und setzen Sie den Gewindeschneidkopf (4) auf das Rohr auf. Halten Sie den Griff (1) mit einer Hand und setzen Sie mit der anderen Hand den Gewindeschneidkopf auf das Rohr auf und drehen Sie ihn.
- Das Gewindeschneiden wird bis der Rohrrand mit der hinteren Wand der Messer fluchtet.**
ACHTUNG! Das weitere Gewindeschneiden ist verboten, weil es zum Abbrechen der Messerzähne führen kann.
- Nachdem das Gewinde fertig ist, ziehen Sie den einstellbaren Hebel heraus (5), drehen Sie ihn um 180° und drehend entfernen Sie den Schneideisenhalter (3) mit dem Gewindeschneidkopf (4) vom Rohr (7).
- Um verschiedene Gewindegrößen zu schneiden, muss der Gewindeschneidkopf (4) im Schneideisenhalter (3) gewechselt werden.
- Drehen Sie den Gewindeschneidkopf (4) gem. der Pfeilrichtung (6) am einstellbaren Hebel (5).
- Beim Gewindeschneiden soll das entsprechende Öl für das Gewindeschneiden verwendet werden.



ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ.

Запазете инструкцията за евентуално бъдещо използване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трябва да прочетете всички предупреждения, свързани с безопасността на употреба с маркировка  и всички бележки, свързани с безопасността на употреба.



I. БЕЛЕЖКИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТА:

- Работното място трябва да бъде подредено и добре осветено. Безредието и лошото осветление могат да бъдат причина за нещастен случай.
- По време на правенето на резбата е необходимо използване на работни ръкавици с цел предпазване от нараняване на ръцете.
- Забранява се да се удари с чук по оборотната ръкохватка (1).
- Необходимо е да се използва масло по време на правене на резбата.

II. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Комплект за правене на резба на тръби с плашка **PROLINE 67206**, предназначен за ръчно изпълнение на лицева дясна конусна резба (BSPT) на тръби, изработени от нисковъглеродна стомана с диаметър от 1/2" до 1 1/4". Резбонарезните глави (плашките) са предназначени за изпълнение на дясна конусна резба (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Части на комплекта (вж. рис. А-В)

- Ръкохватка оборотна
- Допълнителна секция на ръкохватката
- Резбонарезен плашкодържач с двупосочна тресчотка
- Резбонарезна глава (плашка)
- Регулиращ лост
- Стрелка, указваща посоката на въртене
- Обработана част (тръба, - не влиза в комплекта)
- Стиска за тръби (не влиза в комплекта)

■ Произведено за: PROFIX ООД, ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa, Полша

III. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА РЕЗБОНАРЕЗНИЯ КОМПЛЕКТ:

Наименование	Комплект плашки за тръби с тресчотка
Маркировка	67206
Тип на резбата	Дясна, конусна (BSPT)
Диаметри на резбонарезните глави, цолове	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Тегло, кг	5,25

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО:

- Чрез завъртане свържете оборотната ръкохватка (1) с допълнителната секция на ръкохватката (2) и резбонарезния плашкодържач (3) (рис. А).
- Монтирайте резбонарезната глава (4) в плашкодържача (3) с помощта на пружиниращия пръстен: главата трябва да се върти по посока на часовниковата стрелка, ако това не стане, извадете регулиращия лост (5) и го обърнете на 180° (рис. В).

V. РЕЗБОНАРЕЗВАНЕ (вж. рис. В):

- Проверете дали диаметърът на тръбата на мястото на резбонарязване отговаря на техническите изисквания.
- Задължително намажете края на тръбата, предназначен за резбонарязване със смазочен препарат, за да осигурите съответната температура на мястото на резбонарязване и за да осигурите правилна резба.
- Здраво фиксирайте тръбата в (7) в стиската за тръби (8) и наденете главата (4) на тръбата. С помощта на едната ръка дръжте ръкохватката (1), а с другата ръка наденете главата на тръбата и завъртете.
- Изпълняваме резбонарязването до момента на изравняване на края на тръбата със задната стена на ножа.**
ВНИМАНИЕ! Забранява се понататъшното изпълнение на резбата, защото съществува опасност от счупване на зъбчетата на ножа.
- След изпълнение на резбонарязването извадете регулиращия лост (5), обърнете го на 180°. Развъртете плашкодържача (3) от главата (4) от тръбата (7).
- За нарязване на резби с други диаметри, сменете резбонарезната глава (4) в плашкодържача (3).
- Превъртете резбонарезната глава (4) по посока на часовниковата стрелка (6) на регулиращия лост (5).
- При резбонарязване обязательно използвайте съответното масло.



Данна Беденунсанлеитунг вилд мит дем Урберерехт гесхццт. Копиерен/вервиелфалтиген ohne die schriftliche Zustimmung der Firma PROFIX GmbH ist verboten.



Настоящата инструкция е защитена от авторското право. Копирането/разпространяването и без писменото съгласие на ПРОФИКС ООД е забранено.



ENNE SEADME KASUTAMIST TULEB TUTVUDA ALLTOODUD KASUTUSJUHENDIGA.

Säilitage juhend järgmise võimaliku kasutuse tarvis.



HOIATUS! Kõik sümboliga ⚠ tähistatud, kasutusohutust käsitlevad hoiatused ja kasutusohutusse puutuvad juhised tuleb läbi lugeda.



I. SEADME KASUTUSOHUTUST KÄSITLEVAD HOIATUSED:

- Töökohta tuleb hoida korras ja hästivalgustatuna. Korralgedus ja nõrk valgustus võivad põhjustada õnnetusi.
- Keermestamise ajal on kohustuslik, käte vigastamise vältimiseks, kanda kaitsekindaid.
- Keelatud on haamriga pöördkääpideme (1) vastu löömine.
- Keermestamisel tuleb tingimata kasutada keermestusõli.

II. TOOTE KIRJELDUS:

Torude keermestamise komplekt narrega **PROLINE 67206** on ette nähtud välise parempoolse koonilise tollkeerme (BSPT) lõikamiseks madalsüsinikterasest torudele läbimõelduga 1/2" kuni 1 1/4". Lõikepea (keermelõikur) on ette nähtud parempoolse koonilise keerme lõikamiseks (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Komplekti osad (vaata joon. A-B)

- Pöördkääpide
- Kääpideme pikendus
- Lõikepea raam kahesuunalise narrega
- Lõikepea (keermelõikur)
- Seadistushoob
- Pöördesuuna nooleke
- Töödeldav osa (toru, - ei kuulu komplekti)
- Kruustangid torudele (ei kuulu komplekti)

III. KEERMESTAMISE KOMPLEKTI TEHNILISED NÄITAJAD:

Nimetus	Keermelõikurite komplekt torudele narrega
Sümbol	67206
Keermetüüp	Parempoolne kooniline (BSPT)
Keermeläbimõõt, tollid	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Kaal, kg	5,25

IV. SEADME PAIGALDUSJUHEND:

- Ühendada pöördkääpide (1) sisse keerates pikendusega (2) ja lõikepea raamiga (3) (joon. A).
- Kinnitada lõikepea (4) vedruseibi abil raami (3): pea peab pöörlema päripäeva, vastasel korral tõmmata välja seadistushoob (5) ja pöörata seda 180° (joon. B).

V. KEERMESTAMINE (vaata joon. B):

- Kontrollida, et toru läbimõõt keermestamise kohas vastaks tehnilistele nõuetele.
- Tingimata määrada, keermestatava koha õige temperatuuri säilitamiseks ja keerme õigsuse tagamiseks, keermestatava toru ots määrdeainega.
- Kinnitada toru (7) kindlalt tungrauda (8) ja asetada lõikepea (4) torule. Hoides ühe käega kinni käepidemest (1) juhtida teisega lõikepea torule ning pöörata.
- Keermestamist teostame toru serva jõudumiseni tera tagumise külje tasemele.
TÄHELEPANU! Edaspidine keermestamise jätkamine on keelatud, sest see võib põhjustada tera hammaste purunemist.
- Peale keermestamise lõpetamist tõmmata välja seadistushoob (5), pöörata seda 180° ja pöörates raami (3) koos lõikepeaga (4) eemaldada need torust (7).
- Erinevates mõõtudes keermete lõikamiseks vahetada raamis (3) lõikepea (4).
- Pöörata lõikepead (4) vastavalt seadistushooval (5) asuva noole (6) suunale.
- Tingimata tuleb kasutada õiget keermestusõli.

■ Toodetud ettevõttele: PROFIX OÜ, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Poola



Käesolev kasutusjuhend on kaitstud autorikaitse seadusega. Kopeerimine/paljudamine ilma PROFIX OÜ nõusolekuta on keelatud.



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem ⚠ i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA NARZĘDZIA:

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- Podczas operacji gwintowania konieczne jest używanie rękawic ochronnych celem uniknięcia okaleczenia rąk.
- Zabrania się uderzania młotkiem w uchwyt obrotowy (1).
- Konieczność używania oleju podczas gwintowania.

II. OPIS PRODUKTU:

Zestaw do gwintowania rur z grzechotką **PROLINE 67206** przeznaczony do wykonywania zewnętrznego, prawego stożkowego gwintu całowego (BSPT) na rurach wykonanych ze stali niskowęglowych o średnicach od 1/2" do 1 1/4". Głowice gwinciarzkie (narzynki) przeznaczone są do wykonania prawego gwintu stożkowego (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Części zestawu (patrz rys. A-B)

- Uchwyt obrotowy
- Przedłużka uchwytu
- Oprawka głowicy gwinciarzkiej z dwukierunkową grzechotką
- Głowica gwinciarzka (narzynka)
- Dźwignia nastawna
- Strzałka kierunku obrotów
- Obrabiana część (rura, - nie wchodzi w skład zestawu)
- Imadło do rur (nie wchodzi w skład zestawu)

III. PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU DO GWINTOWANIA:

Nazwa	Zestaw gwintownic do rur z grzechotką
Symbol	67206
Rodzaj gwintu	Prawy stożkowy (BSPT)
Średnica gwintu, cali	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Ciężar, kg	5,25

IV. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

- Połączyć poprzez wkręcanie obrotowy uchwyt (1) z przedłużką (2) i oprawką głowicy (3) (rys. A).
- Zamocować głowicę gwinciarzską (4) w oprawce (3) przy pomocy pierścienia sprężynującego: głowica powinna obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeżeli nie, to wyciągnąć dźwignię nastawną (5) i obrócić ją o 180° (rys. B).

V. GWINTOWANIE (patrz rys. B):

- Sprawdzić, czy średnica rury w miejscu gwintowania odpowiada wymaganiom technicznym.
- Obowiązkowo posmarować koniec rury, przeznaczony do gwintowania, środkiem smarującym, by zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu gwintowania i zagwarantować prawidłowość gwintu.
- Umocować pewnie rurę (7) w imadle do rur (8) i wprowadzić głowicę (4) na rurę. Używając jednej ręki, trzymać uchwyt (1), a drugą ręką wprowadzić głowicę na rurę i obrócić.
- Gwintowanie wykonujemy do momentu zrównania się brzegu rury z tylną ścianką noży.
UWAGA! Zabrania się dalszego wykonania gwintu, gdyż grozi to wyłamaniem ząbków noży.
- Po wykonaniu gwintowania wyciągnąć dźwignię nastawną (5), obrócić o 180° i obracać zdejść oprawkę (3) z głowicą (4) z rury (7).
- W celu wykonania różnych rozmiarów gwintów zmienić głowicę (4) w oprawce (3).
- Przekręcić głowicę gwinciarzską (4) zgodnie z kierunkiem strzałki (6) na dźwigni nastawnej (5).
- Konieczne jest używanie właściwego oleju do gwintowania.

■ Wyprodukowano dla: PROFIX Sp. z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, POLSKA



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ КЛУПП С ТРЕЩОТКОЙ 67206 (1/2", 3/4", 1", 1 1/4") Перевод оригинальной инструкции



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Хранить инструкцию для возможного использования в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом и всеми указаниями по технике безопасности.



I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- При выполнении операции нарезки обязательно должно быть использование предохранительных рукавиц с целью избегания травмы рук.
- Запрещается ударение молотком по рукоятке вращения (2).
- Обязательно должна применяться смазка при нарезании резьбы.

II. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Резьбонарезной клупп с трещоткой **PROLINE 67206** предназначен для ручной нарезки наружной правой конической резьбы (BSPT) на трубах диаметром от 1/2" до 1 1/4", изготовленных из низкоуглеродистых сталей. Резьбонарезные головки (плашки) предназначены для нарезки правой конусной резьбы (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Составные части (см. рис. А-В)

- Рукоятка вращения
- Дополнительная секция рукоятки
- Резьбонарезной клупп с двусторонней трещоткой
- Резьбонарезная головка (плашка)
- Установочный рычаг
- Стрелка указывающая направление вращения
- Обрабатываемая часть (труба, нет в комплекте)
- Тиски для труб (нет в комплекте)

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО КЛУППА:

Наименование	Резьбонарезной клупп с трещоткой
Артикул	67206
Тип резьбы	Правая коническая (BSPT)
Диаметры головок	1/2", 3/4", 1", 1 1/4" (дюйм)
Общий вес, кг	5,25

IV. ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

- Соедините при помощи вкручивания рукоятки вращения (1) с дополнительной секцией (2) и резьбонарезным клуппом (3) (рис. А).
- Закрепите резьбонарезную головку (4) в корпусе клуппа (3) при помощи пружинистого кольца: головка должна вращаться по часовой стрелке, если она вращается в обратном направлении, необходимо вытянуть из гнезда установочный рычаг (5) и повернуть его на 180° (рис. В).

V. НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ (см. рис. В):

- Проверьте, соответствует ли диаметр трубы в месте нарезания резьбы техническим требованиям.
- Обязательно смажьте конец трубы, предназначенный к нарезанию резьбы, смазочным препаратом, чтобы обеспечить соответствующую температуру в месте нарезания, а также гарантировать правильную резьбу.
- Закрепите устойчиво трубу (7) в тисках для труб (8) и наведите головку (4) на трубу. При помощи одной руки держите рукоятку (1), а другой рукой введите головку на трубу и прокрутите.
- Нарезку резьбы осуществляйте до момента сравнения конца трубы с тыльной гранью ножей.
ВНИМАНИЕ! Запрещается дальнейшее производство резьбы, так как это грозит поломкой зубьев ножей.
- После окончания нарезки резьбы вытяните установочный рычаг (5) и поверните его на 180°. Свинтите клупп (3) с головкой (4) с трубы (7).
- Для нарезания резьбы иных диаметров смените резьбонарезную головку (4) в клуппе (3).
- Прокрутите резьбонарезную головку (4) согласно с направлением стрелки (6) на установочном рычаге (5).
- Обязательно используйте соответствующую смазку для нарезания резьбы.

■ Изготовлено для: 000 «ПРОФИКС», ул. Марывильска 34, 03-228 Варшава, ПОЛЬША



Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия 000 «ПРОФИКС».



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA CAURUĻU VITŅGRIEŽU KOMPLEKTS AR SPRŪDELEMENTU 67206 (1/2", 3/4", 1", 1 1/4") Oriģinālās instrukcijas tulkojums



PIRMS LIETOŠANAS SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR ŠO INSTRUKCIJU.

Saglabāt instrukciju iespējamai turpmākai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus lietošanas drošības brīdinājumus apzīmētus ar simboliem un visiem drošas lietošanas norādījumiem.



I. BRĪDINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU INSTRUMENTA LIETOŠANU:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt tīrību un labu apgaismojumu. Nekārtība un slikts apgaismojums ir negadījumu iemesls.
- Vitņošanas operācijas laikā nepieciešams obligāti lietot aizsarg cimdus, lai izvairītos no roku ievainojumiem.
- Aizliegts ar āmuru sist pa pagriežamo rokturi (1).
- Vitņošanas laikā nepieciešams lietot eļļu.

II. PRODUKTA APRAKSTS:

Cauruļu vitņošanas komplekts ar sprūdelementu **PROLINE 67206** paredzēts ārējās labās konusa collu vitnes (BSPT) izveidošanai maza oglekļa satura tērauda caurulēs diametrā no 1/2" līdz 1 1/4". Vitņotāja galva (vitņgrieži) paredzēti labās konusa vitnes (BSPT) izveidošanai: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Komplekta detaļas (skat. zīm. A-B)

- Pagriežamais rokturis
- Roktura pagarinātājs
- Vitņotāja galvas korpusi ar divvirzienu sprūdelementu
- Vitņotāja galva (vitņgrieži)
- Regulējamā svira
- Apgriezienu virzienā bultiņa
- Apstrādājama elements (caurule - nav komplektā)
- Caurules skrūvspīles (nav komplektā)

III. VITŅOŠANAS KOMPLEKTA TEHNISKEIE PARAMETRI:

Nosaukums	Cauruļu vitņgriežu komplekts ar sprūdelementu
Simbols	67206
Vitnes tips	Labā konusa (BSPT) vitne
Vitnes diametrs, collas	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Svars, kg	5,25

IV. IERĪCES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA:

- Savienot pagriežamo rokturi (1) ieskrūvējot roktura pagarinātājā (2) un vitņotāja galvas korpusā (3) (zīm. A).
- Nostiprināt vitņotāja galvu (4) galvas korpusā (3) ar atspere gredzena palīdzību: galvai jāgriežas pulksteņa rādītāja kustības virzienā, ja nē, tad izvilkt regulējamo sviru (5) un pagriezt to par 180° (zīm. B).

V. VITŅOŠANA (skat. zīm. B):

- Pārbaudīt vai caurules diametrs vitņošanas vietā atbilst tehnikām prasībām.
- Obligāti smērēt caurules galu, kurš paredzēts vitņošanai ar smērēļu, lai vitņošanas vietā nodrošinātu atbilstošu temperatūru un pareizu vitni.
- Stabili nostiprināt cauruli (7) caurules skrūvspīlēs (8) un uzvirzīt vitņotāja galvu (4) uz cauruli. Ar vienu roku turēt rokturi (1), ar otru roku uzvirzīt vitņotāja galvu uz cauruli un pagriezt.
- Vitņošanu veic līdz brīdim, kad caurules mala sakritis ar nažu aizmugures daļu.
UZMANĪBU! Aizliegts tālāk veikt vitni, par cik tas draud ar nažu zobu izlaušanu.
- Pēc vitņošanas veikšanas izvilkt regulējamo sviru (5), pagriezt par 180° un pagriežot noņemt vitņotāja galvas korpusu (3) ar galvu (4) no caurules (7).
- Lai veiktu dažādu vitņu izmērus mainīt galvu (4) vitņotāja galvas korpusā (3).
- Pieskrūvēt galvu (4) saskaņā ar bultiņas virzienu (6) uz regulējamās sviras (5).
- Obligāti nepieciešams lietot atbilstošu vitņošanas eļļu.

■ Ražots priekš: PROFIX SIA, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polija



Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓVAL.

Őrizze meg az útmutatót az esetleges későbbi felhasználás céljából.



FIGYELMEZTETÉS! A  jellel megjelölt összes biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes útmutatót el kell olvasni.



I. A SZERSZÁM BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK:

- A munkavégzés helyén rendet kell tartani és biztosítani kell a megfelelő megvilágítást. A rendtelenség és a rossz megvilágítás balesetet okozhat.
- A menetmetszés során feltétlenül védőkesztyűt kell viselni a kézszérülés megelőzése érdekében.
- Tilos megütni a kalapáccsal a forgatható nyelet (1).
- A menetmetszés során olajat használni.

II. TERMÉKLEÍRÁSA:

A **PROLINE 67206** racsnis menetmetsző készlet jobb külső kúpos menet csatlakozó menetmetszésre szolgál (BSPT) 1/2" és 1 1/4" közötti átmérőjű alacsony széntartalmú acélból készült csöveken. A menetmetsző fejek (menetmetszők) jobb kúpos menet elkészítésére szolgál (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Alkatrészek (lásd A-B ábra)

- Forgatható nyél
- Nyel hosszabbító
- Menetmetszőfej keret kétirányú racsnival
- Menetmetsző fej (menetmetsző)
- Állítható kar
- Forgásirány nyíl
- Megmunkált rész (cső, - a készlet nem tartalmazza)
- Csőbefogó (a készlet nem tartalmazza)

■ Gyártva: PROFIX Kft, ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa, Lengyelország

III. MENETMETSZŐ KÉSZLET MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

Név	Menetmetsző készlet racsnis hajtókarhoz
Jel	67206
Menettípus	Jobb kúpos (BSPT)
Menet átmérője, coll	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Súly, kg	5,25

IV. SZERSZÁM ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA:

- Szerelje össze a forgatható nyél (1), a hosszabbító (2) és a menetmetszőfej keret (3) összcavarásával (A rajz).
- Rögzítse a menetmetsző fejet (4) a keretre (3) a rugós gyűrű segítségével: a fejnek az óramutató járásával megegyező irányban kell forognia, amennyiben nem így lenne, húzza ki az állítható kart (5) és fordítsa el 180°-al (B rajz).

V. MENETMETSZÉS (lásd B rajz):

- Ellenőrizze, hogy a cső átmérője a menetmetszés helyén megfelel a műszaki követelményeknek.
- Feltétlenül olajozza be kenőanyaggal a menetmetszésre szolgáló cső végét, hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítson a menetmetszés helyén és biztosítsa ezzel a megfelelő menet elkészítését.
- Rögzítse a csövet (7) a csőbefogóra (8) és vezesse a menetmetsző fejet (4) a csőre. Az egyik kezével fogja a nyelet (1), a másik kezével vezesse a menetmetsző fejet a csőre és forgassa el.
- A menetmetszést addig végezzük, amíg nem találkozik egymással a cső szélé a kés hátsó falával.
FIGYELEM! Tilos a menetet tovább metszeni, mivel az a kés fogainak a kitérésével fenyeget.
- A menetmetszés végeztével húzza ki az állítható kart (5), forgassa el 180°-al és elforgatva vegye le a keretet (3) a fejjel (4) a csőről (7).
- A különböző menetméret elkészítéséhez cserélje ki a menetmetsző fejet (4) a keretben (3).
- Csavarja fel a menetmetsző fejet (4) a nyíl irányának megfelelően (6) az állítható karra (5).
- A menetmetszéshez Feltétlenül szükséges a megfelelő olaj használata.



ÎNAINTEA ÎNCEPERII UTILIZĂRII TREBUIE STUDIAT CU ATENȚIE MANUALUL CU INSTRUCȚIUNI.

Păstrați instrucțiunile pentru a le folosi pe viitor.



AVERTIZARE! Trebuie să citiți toate avertizările referitoare la siguranța de utilizare marcate cu simbolul  și toate indicațiile referitoare la siguranța de utilizare.



I. AVERTIZĂRI REFERITOARE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE A UNELTEI:

- La locul de muncă trebuie să păstrați curățenia și să asigurați iluminatul corespunzător. Dezordinea și iluminatul necorespunzător pot provoca accidente.
- Atunci când filetați trebuie să folosiți mănuși de protecție pentru a evita rănila la mână.
- Nu loviți cu ciocanul în mânerul rotativ (1).
- Trebuie să folosiți ulei atunci când filetați.

II. DESCRIERE PRODUS:

Setul pentru filetat țevi cu clichet **PROLINE 67206** este destinat pentru efectuarea conului filetat exterior dreapta (BSPT) pe țevile din oțel cu conținut scăzut de carbon cu diametrul între 1/2" și 1 1/4". Capetele clupelor de filetat (filierile) sunt destinate pentru efectuarea filetului conic dreapta (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Piese set (vezi des. A-B)

- Măner rotativ
- Prelungitor mâner
- Portfilieră cu clichet cu două direcții
- Cap clupă de filetat (filieră)
- Pârghie reglabilă
- Săgeată direcție rotație
- Piesă de prelucrat (țeavă, - nu face parte din set)
- Menghină pentru țevi (nu face parte din set)

■ Produs pentru: PROFIX Sp. z o.o., ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa, Polonia

III. PARAMETRII TEHNICE SET PENTRU FILETAT:

Nume	Set clupe pentru filetat pentru țevi cu clichet
Simbol	67206
Tip de filet	Dreapta conic (BSPT)
Diametru filet, țoli	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Masă, kg	5,25

IV. INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A UNELTEI:

- Înfiletați mânerul rotativ pentru a-l cupla (1) cu prelungitorul (2) și portfiliera (3) (des. A).
- Montați capul clupe de filetat (4) în portfilieră (3) cu inelul clichet: capul trebuie să se rotească în direcția acelor de ceas, în caz contrar ridicăți pârghia reglabilă (5) și rotiți-o cu 180° (des. B).

V. FILETARE (vezi des. B):

- Verificați dacă diametrul țevii la locul de filetat corespunde cerințelor tehnice.
- Lubrifiați obligatoriu capătul țevii care urmează să fie filetat, cu o substanță lubrifiantă, pentru a atinge temperatura corespunzătoare la locul de filetat și pentru a asigura parametrii corespunzători ai filetului.
- Prindeți ferm țeava (7) în menghina pentru țevi (8) și așezați capul de filetat (4) pe țeavă. Țineți țeava cu o mână (1) și cu cealaltă așezați capul pe țeavă și rotiți.
- Efectuați filetul până când marginea țevii se suprapune cu peretele din spate al cuțitelor.
ATENȚIE! Se interzice efectuarea în continuare a filetului deoarece acest lucru poate duce la ruperea dinților de pe cuțite.
- După ce ați făcut filetul ridicăți pârghia reglabilă (5), rotiți cu 180° și în timp ce rotiți scoateți portfiliera (3) cu capul de filetat (4) de pe țeavă (7).
- Pentru a efectua filete cu dimensiuni diferite schimbați capul de filetat (4) din portfilieră (3).
- Rotiți capul de filetat (4) conform direcției săgeții (6) pe pârghia reglabilă (5).
- Trebuie să folosiți un ulei corespunzător pentru filetat.



Az alábbi útmutatót szerzői jogok védik. Az útmutató másolása/sokszorosítása a PROFIX Kft. írásos engedélye nélkül tilos.



Prezența instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.



PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS BŪTINĄ SUSIPAŽINTI SU ŠIA INSTRUKCIJA.

Laikykite instrukciją vėlesniam naudojimui.



ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus simbolių  pažymėtus įspėjimus ir nurodymus dėl saugaus naudojimo.



I. ĮSPĖJIMAI DĖL SAUGAUS ĮRANKIO NAUDOJIMO:

- Darbo vieta turi būti švari ir tinkamai apšviesta. Tinkamas apšvietimas prisideda prie avarijų.
- Sriegimo metu būtina naudoti apsaugines pirštines, siekiant išvengti rankų sužeidimų.
- Draudžiama daužyti plaktuku sukamąjį rankeną (1).
- Sriegimo metu būtina naudoti alyvą.

II. PRODUKTO APRAŠYMAS

Terkšlinis sriegimo rinkinys vamzdžiams **PROLINE 67206** skirtas suformuoti išorinį dešinįjį kūginį colinį sriegį (BSPT) ant vamzdžių iš mažos anglies sudėties plieno, kurių diametras nuo 1/2" iki 1 1/4". Sriegimo galvutės skirtos dešiniajam kūginiam sriegiui (BSPT) suformuoti: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Rinkinio dalys (žiūrėk brėž. A - B)

- Sukamoji rankena
- Rankenos prailginimas
- Sriegimo galvutės aptaisas su dviejų kryptų terkšle
- Sriegimo galvutė
- Nustatymo svirtas
- Apsisukimų krypties rodyklė
- Apdorojama dalis (vamzdis, - nėra rinkinyje)
- Spaustuvai vamzdžiams (nėra rinkinyje)

■ Pagaminta: PROFIX Sp z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Lenkija

III. SRIEGIMO RINKINIO TECHNINIAI PARAMETRAI:

Pavadinimas	Terkšlinis sriegimo rinkinys vamzdžiams
Simbolis	67206
Sriegio tipas	Dešinysis kūginis (BSPT)
Sriegio, colių diametras	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Svoris, kg	5,25

IV. ĮRENGINIO MONTAVIMO INSTRUKCIJA:

- Įsukant, sujungti sukamąjį rankeną (1) su prailginiu (2) ir galvutės aptaisą (3) (brėž. A).
- Įtvirtinti sriegimo galvutę (4) aptaisė (3) naudojant spyruoklinį žiedą: galvutė turi sukis pagal laikrodžio rodyklę kryptį, kitu atveju, išimti nustatymo svirtą (5) ir apsukti jį 180° kampu (brėž. B).

V. SRIEGIMAS (žiūrėk brėž. B):

- Patikrinkite, ar vamzdžio diametras sriegimo vietoje atitinka techninius reikalavimus.
- Būtinai užtepti tepalų vamzdžio galą, kad užtikrintų atitinkamą temperatūrą sriegimo vietoje ir suformuoti atitinkamą sriegį.
- Įtvirtinti vamzdį (7) tarp spaustuvių (8) ir uždėti galvutę (4) ant vamzdžio. Viena ranka laikyti rankeną (1), o antra uždėti galvutę ant vamzdžio ir apsukti.
- Sriegies formuojamas iki momento, kai vamzdžio kraštas ir užpakalinė peilių sienelė susilygins.
DĖMESIO! Draudžiama toliau formuoti sriegį, nes tai gali sukelti peilių išlaužimą.
- Suformavus sriegį, išimti nustatymo svirtą (5), apsukti 180° kampu ir apsukant nuimti aptaisą (3) su galvute (4) nuo vamzdžio (7).
- Norint suformuoti įvairių dydžių sriegius, pakeisti galvutę (4) aptaisė (3).
- Persukti sriegimo galvutę (4) pagal rodyklę (6) ant nustatymo svorto (5).
- Būtina naudoti atitinkamą sriegimo alyvą.



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ЦЬЮ ІНСТРУКЦІЄЮ.

Зберігати інструкцію для можливого використання в майбутньому.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно ознайомитись зі всіма попередженнями, щодо безпеки при експлуатації, позначеними символом  та зі всіма вказівками щодо техніки безпеки при експлуатації.



I. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ:

- Підтримувати порядок і добре освітлення на робочому місці. Безладдя і погане освітлення є причиною нещасних випадків.
- Під час операції нарізання різьби необхідно використовувати захисні рукавиці з метою уникнення травми рук.
- Забороно вдаряти молотком в обертovu рукоятку (1).
- В процесі нарізання різьби необхідно використовувати оливу.

II. ОПИС ВИРОБУ:

Різьбонарізний клупп для труб, з тріскачкою **PROLINE 67206** призначений для нарізання зовнішньої правої конусної дюймової різьби (BSPT) на трубах з м'якшкості сталі діаметром від 1/2" до 1 1/4". Різьбонарізні головки (плашки) призначені для нарізання правої конусної різьби (BSPT): 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

■ Елементи набору (див. рис. А-В)

- Обертova рукоятка
- Продовжувач рукоятки
- Оправка для плашки з реверсивною тріскачкою
- Різьбонарізна головка (плашка)
- Важіль установки
- Стрілка напрямку обертання
- Елемент для обробки (труба не входить в склад набору)
- Лещата для закріплення труби (не входить в склад набору)

III. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ РІЗЬБОНАРІЗНОГО НАБОРУ:

Назва	Різьбонарізний клупп для труб, з тріскачкою
Символ	67206
Вид різьби	Право конусна (BSPT)
Діаметр різьби, дюйми	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Вага, кг	5,25

IV. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПРИСТРОЮ:

- Виконати з'єднання шляхом вгвинчування обертovu рукоятку (1) з продовжувачем (2) і оправкою для плашки (3) (рис. А).
- Закріпити різьбонарізну головку (плашку) (4) в оправці (3) за допомогою пружинного кільця: головка (плашка) повинна обернутись по годинниковій стрілці, якщо цього не можна зробити, витягнути важіль установки (5) і повернути його на 180° (рис. В).

V. НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ (див. рис. В):

- Перевірити, чи діаметр труби в місці нарізання різьби відповідає технічним вимогам.
- Обов'язково слід змастити кінець труби, на якому буде нарізатись різьба, мастильним засобом, щоб запевнити відповідну температуру в місці нарізання різьби і запевнити правильну різьбу.
- Надійно закріпити трубу (7) в лещатах для труб (8) і надягнути головку (плашку) (4) на трубу. Тримати однією рукою рукоятку (1), другою рукою надягнути головку (плашку) на трубу і повернути її.
- Нарізання різьби виконується до моменту зрівняння краю труби з задньою стінкою ріжучих кромок.
УВАГА! Заборонено продовжувати нарізання різьби, оскільки це може привести до зламання зубців ріжучих кромок.
- Після закінчення нарізання різьби слід витягнути важіль установки (5), повернути його на 180° і обертаючи, зняти оправку (3) разом з головою (плашкою) (4) з труби (7).
- Для нарізання різьби різного розміру слід замінити головку (плашку) (4) в оправці (3).
- Обернути різьбонарізну головку (4) відповідно до напрямку стрілки (6) на важелі установки (5).
- Необхідно вживати відповідну оливу для нарізання різьби.

■ Виготовлено для: PROFIX Sp z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Польща



Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.



Ця інструкція захищена авторськими правами. Заборонено її копіювання/розмноження без згоди ТЗОВ «ПРОФІКС».