


GN 113.10

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową
gałka ze stali nierdzewnej, trzpień ze stali AISI 630



	d1 -0.04/-0.08										l1 +0.6		d2		d3		d4		l2 ±1		l3 -0.2		Otwór pozycjonujący H11		Podwójna siła ścinająca w kN ≈ zgodnie z DIN 50141	
Kod																										
GN 113.10-10-100	10	100	12	27	13.2	9.6	26.8	10	100	99		250,06	307,57													

Pokaż wszystkie rozmiary

Specyfikacja

- Trzpień
Stal nierdzewna AISI 630
chemicznie utwardzana
- Gałka, przycisk
Stal nierdzewna AISI 316L
- Kulki
ze stali nierdzewnej AISI 420C
- Sprężyna
Stal nierdzewna według normy niemieckiej 1.4565

Informacje

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.10, stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowe zastosowanie to takie, w którym trzpień jest często mocowany i demontowany. Przez wciśnięcie przycisku kulki są zwalniane, a po jego puszczeniu wysuwają się i blokują trzpień przed wysunięciem.



Trzpień montażowy GN 113.10 są odporne na bardzo duże siły ścinające. Trzpień wykonany jest z wytrzymałej, hartowanej i bardzo odpornej na ścieranie stali nierdzewnej.

Dane techniczne

- [ISO-Podstawowe tolerancje](#)
- [Właściwości stali nierdzewnej](#)

Akcesoria

- Łańcuchy kulkowe [GN 111](#)
- Łańcuchy kulkowe ze stali nierdzewnej [GN 111.5](#)
- Linki zabezpieczające [GN 111.2](#)
- Linki zabezpieczające spiralne [GN 111.4](#)