


## Bits für Innenvierkant-Schrauben



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288169181 | <b>Abmessung:</b>     | 50x7x7 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05060296001   | <b>Gewicht:</b>       | 11 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 868/4 V       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innenvierkantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Mit Haltefunktion

Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink


[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innenvierkant-schrauben\\_868\\_4\\_v.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innenvierkant-schrauben_868_4_v.html)

Wera - 868/4 V  
05060296001 - 4013288169181

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Innenvierkant-Schrauben

## Bits mit Klemmfunktion für Innenvierkantschrauben



V-Bits weisen ein konisches Profil auf. Die dadurch erzeugte Klemmkraft hält Robertson-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal beim Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.

## Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05060300001        | # 1                                                                                | 50                                                                                       | 2                                                                                            | 4,5                                                                                        |
| 05060297001        | # 1                                                                                | 89                                                                                       | 3 1/2                                                                                        | 4,5                                                                                        |
| 05060301001        | # 2                                                                                | 50                                                                                       | 2                                                                                            | 6,0                                                                                        |
| 05060302001        | # 2                                                                                | 70                                                                                       | 2 3/4                                                                                        | 6,0                                                                                        |
| 05060303001        | # 2                                                                                | 89                                                                                       | 3 1/2                                                                                        | 6,0                                                                                        |
| 05060304001        | # 2                                                                                | 152                                                                                      | 6                                                                                            | 6,0                                                                                        |
| <b>05060296001</b> | <b># 3</b>                                                                         | <b>50</b>                                                                                | <b>2</b>                                                                                     | <b>6,0</b>                                                                                 |
| 05060298001        | # 3                                                                                | 89                                                                                       | 3 1/2                                                                                        | 6,0                                                                                        |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innenvierkant-schrauben\\_868\\_4\\_v.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innenvierkant-schrauben_868_4_v.html)

Wera - 868/4 V  
 05060296001 - 4013288169181

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)