



PRZEZNACZENIE


Urządzenia te służą do wizualnej oraz dźwiękowej sygnalizacji statusu danego procesu. Charakteryzuje się łatwością montażu oraz serwisu. Elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu odpornego na temperatury. 7 rodzajów dźwięku + tryb cichy, 7 rodzajów światła przerywanego + światło stałe. Kolory kloszy: czerwony (R), żółty (Y), zielony (G).

DANE TECHNICZNE


PARAMETR	WARTOŚĆ	
Napięcie znamionowe izolacji (U _i)	300 V	
Napięcie zasilania (U _e)	12-24V AC/DC	48-240V AC/DC
Pobór mocy (max)	250mA	100mA
Natężenie dźwięku	130dB (10 cm) ± 5%	
Stopień ochrony	IP 65	
Temperatura otoczenia	-25...+55 °C	
Trwałość elektryczna	20 000 h	
Częstotliwość zasilania (F)	50 Hz	
Przekrój przewodu	0,5mm ²	

SPOSÓB MONTAŻU


Kolumnę należy przymocować do płaskiej powierzchni, wykorzystując 2 otwory montażowe, umiejscowione w tylnej części obudowy.



Rys 1. Schemat połączenia elektrycznego



Rys 2. Dozwolone kierunki montażu




Rys 3. Wymiary gabarytowe

WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją na wady produkcyjne
- Instalacja powinna być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
- Przed przystąpieniem do instalacji, należy się upewnić, że prąd jest wyłączony
- Produkt powinien być zabezpieczony przed czynnikami mogącymi uszkodzić produkt lub opakowanie, takimi jak deszcz, woda, wilgoć czy ogień
- Należy przestrzegać warunków przechowywania oznaczonych na opakowaniu
- Produkt nie powinien być instalowany na wilgotnym, świeżo malowanym podłożu
- Produkt nie powinien być nakrywany materiałem izolacyjnym lub podobnym
- Produkt powinien być używany zgodnie z oznaczeniem stopnia ochrony IP określonym na etykiecie
- Produkt powinien być instalowany zgodnie ze znakami oraz symbolami ostrzegawczymi znajdującymi się na etykiecie oraz w instrukcji obsługi

STEROWANIE

Rodzaj światła ustawiany jest przyciskiem LED znajdującym się pod kloszem.



Rodzaj sygnału dźwiękowego ustawiany jest przyciskiem BUZZER znajdującym się pod kloszem.

