



LF308PV



Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 8A 1000VDC

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	30 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 / 1000 V
Typ napięcia zasilającego	DC

Napięcie

Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	1000 V
-----------------------------------	--------

Prąd

Prąd znamionowy In	8 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)	30 kA

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gPV
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2.55 W
---	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------