



LF304PV



**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 4A 1000VDC**

**Specyfikacja techniczna**

**Charakterystyka elektryczna**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa I <sub>cn</sub> | 30 kA      |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)          | 0 / 1000 V |
| Typ napięcia zasilającego                                   | DC         |

**Napięcie**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie pracy U <sub>n</sub> (DC) | 1000 V |
|-----------------------------------------------|--------|

**Prąd**

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>                                                             | 4 A   |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy<br>graniczny I <sub>cu</sub> dla ETIM (PN-EN 60947-2) | 30 kA |

**Bezpiecznik**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gPV       |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |

**Częstotliwość**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Częstotliwość (zakres do ETIM) | 50 do 60 Hz |
|--------------------------------|-------------|

**Moc**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu<br>znamionowego | 1.84 W |
|-------------------------------------------------|--------|

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|