

Seria 7400 Imperial Wkrętak dynamometryczny (2,5-29,0 in. lbs.) z ustawioną wartością, z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor, rozmiar uchwyty 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartości pomiarowa



EAN:	4013288103116	Wymiar:	155x37x37 mm
Numer części:	05074722001	Waga:	180 g
Numer artykułu:	7400 Imperial pre-set, 105 mm	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Wkrętak dynamometryczny z fabrycznie ustawionym stałym momentem obrotowym z uchwytem szybkowymennym Rapidaptor
- Regulacja tylko za pomocą dodatkowego narzędzia
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie

Wkrętak dynamometryczny Wera. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137001001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 Imperial pre-set, 105 mm
05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Imperial Wkręta dynamometryczny (2,5-29,0 in. lbs.) z ustawioną wartością, z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor, rozmiar uchwyty 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartość pomiarowa

Wkręta dynamometryczne z ustawianą wartością

Nielimitowana wartość momentu obrotowego

Różnorodność zastosowania



Wkręta dynamometryczny Wera. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137001001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Uchwyty Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 Imperial pre-set, 105 mm
05074722001 - 4013288103116


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Imperial Wkrętak dynamometryczny (2,5-29,0 in. lbs.) z ustawioną wartością, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, rozmiar uchwyty 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.



Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartość pomiarowa
Uniwersalny chwyt Szybki montaż i automatyczna blokada Szybka wymiana

Kraftform



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074720001	7465	1/4	2,5	2,5-11,5	105	155	6
05074722001	7466	1/4	11,0	11,0-29,0	105	155	6

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 Imperial pre-set, 105 mm
05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de