

Wkręтак Kraftform serii 7400 ze wstępnie ustawioną wartością momentu obrotowego, nastawny (0,1-1,5 Nm) z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor, rozmiar uchwyty 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaski dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartości pomiarowa



EAN:	4013288179395	Wymiar:	170x40x40 mm
Numer części:	05074790001	Waga:	122 g
Numer artykułu:	7400 pre-set, 89 mm	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkręтак dynamometryczny z fabrycznie ustawionym stałym momentem obrotowym z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor
- Regulacja tylko za pomocą dodatkowego narzędzia
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie

Wkręтак dynamometryczny Wera. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137003001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 pre-set, 89 mm
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak Kraftform serii 7400 ze wstępnie ustawioną wartością momentu obrotowego, nastawny (0,1-1,5 Nm) z uchwytem szybkowymennym Rapidaptor, rozmiar uchwyty 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartość pomiarowa

Wkrętaki dynamometryczne z ustawianą wartością

Nielimitowana wartość momentu obrotowego

Różnorodność zastosowania



Wkręta dynamometryczne Wera. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137003001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Uchwyty Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 pre-set, 89 mm
05074790001 - 4013288179395


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak Kraftform serii 7400 ze wstępnie ustawioną wartością momentu obrotowego, nastawny (0,1-1,5 Nm) z uchwytem szybkowymennym Rapidaptor, rozmiar uchwytu 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm


Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartość pomiarowa
Uniwersalny chwyt Szybki montaż i automatyczna blokada Szybka wymiana




Kraftform



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkowymennym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074790001	7450	1/4	0,1	0,1-0,34	89	133	5 1/4
	05074792001	7451	1/4	0,3	0,3-1,0	89	133	5 1/4
	05074794001	7452	1/4	0,9	0,9-1,5	89	133	5 1/4

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 pre-set, 89 mm
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de